


YL CONNECTOR

■コンタクト



形 番		適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/ リール
ピンコンタクト	ソケット コンタクト	mm ²	AWG #		
SYM-01T-P0.5A	SYF-01T-P0.5A	0.13 ~ 0.5	26 ~ 20	1.3 ~ 2.5	4,000 (SYM-01T-P0.5A) 5,000
SYM-41T-P0.5A	SYF-41T-P0.5A	0.5 ~ 1.25	20 ~ 16	2.0 ~ 3.4	
		※0.3+0.3~ 0.5+0.5	※22+22~ 20+20	※1.5+1.5~ 2.0+2.0	

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品

注1) 特殊仕様品については、お問い合わせください。


2) 被覆外径が2.7mm以上の電線及び、AWG # 16は、リテーナが使用できません。
※はTUV未登録品です。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SYM-01T-P0.5A	AP-K2N	MKS-L	MK/SYF/M-01-05	APLMK SYF/M01-05
SYF-01T-P0.5A		※MKS-SC-YL	SC/SYF/M-01-05	APLSC SYF/M01-05
SYM-41T-P0.5A		MKS-L	MK/SYF/M-41-05	APLMK SYF/M41-05
SYF-41T-P0.5A		※MKS-SC-YL	SC/SYF/M-41-05	APLSC SYF/M41-05

注1) ※ストリッパークリンパーアプリケーション

2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

■ハウジング穴番号



リセプタクルハウジング

1	2 1	3 2 1	4 2 3 1
6 3 5 2 4 1	8 4 7 3 6 2 5 1	9 6 3 8 5 2 7 4 1	12 6 11 5 10 4 9 3 8 2 7 1
12 8 4 11 7 3 10 6 2 9 5 1	15 10 5 14 9 4 13 8 3 12 7 2 11 6 1	16 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9 1	21 14 7 20 13 6 19 12 5 18 11 4 17 10 3 16 9 2 15 8 1

プラグハウジング

1	2 1	3 2 1
2 4 1 3	3 6 2 5 1 4	4 8 3 7 2 6 1 5
3 6 9 2 5 8 1 4 7	6 12 5 11 4 10 3 9 2 8 1 7	4 8 12 3 7 11 2 6 10 1 5 9
5 10 15 4 9 14 3 8 13 2 7 12 1 6 11	8 16 7 15 6 14 5 13 4 12 3 11 2 10 1 9	7 14 21 6 13 20 5 12 19 4 11 18 3 10 17 2 9 16 1 8 15