

圧着工具 (注2)					抜き・挿入工具	コンタクト形番
YRS	YC	YRM・YRF	YRK・YRK-EX	バラ状コンタクト形番		
—	YC-142 VSF 0.5(0.75) VSF 1.25(2.0)	—	—	LAA-51(T)-**	—	SAA-51(T)-**
—	YC-142 VSF 0.5(0.75) VSF 1.25(2.0)	—	—	LAB-51(T)-**	—	SAB-51(T)-**
YRS-1190 UL1571 #30 UL1571 #28	—	—	—	—	—	SACH-003G-P0.2
—	—	—	—	—	—	SACH-003G-P0.2B
—	—	—	—	—	—	SACHF-003GAC-P0.2
—	—	—	—	—	—	SACHL-003G-P0.2
—	—	—	—	—	—	SACHP-003G-P0.2
—	—	—	—	—	—	SAD-01(T)-**
—	—	—	—	—	—	SADH-002G-P0.2
—	—	—	—	—	—	SADH-003G-P0.2
YRS-858 UL1571 #28 UL1571 #26	—	—	—	—	—	SAGH-002GU-P0.3
YRS-220 UL1007 #30(#28) UL1007 #26(#24)	—	—	—	—	抜 EJ-PH	SAN-002T-0.8A SAN-002T-0.8K
—	—	—	—	—	—	SAUH-001G-M0.2
—	YC-670R UL3133/3239 #26 UL3133/3239 #24(#22)	—	—	BBH-001T-P0.5	—	SBH-001T-P0.5
YRS-857 UL3443 #26 UL10267 #26	—	—	—	—	—	SBHL-002T-P0.5
—	YC-670R UL3133/3239 #26 UL3133/3239 #24(#22)	—	—	BBHM-001T-P0.5	抜 EJ-BHMR	SBHM-001T-P0.5
YRS-852 UL3443 #28(UL10267 #26) UL3239 #24	—	—	—	—	抜 EJ-BHS2	SBHS-002T-P0.5A
—	—	—	—	—	抜 EJ-BHS2	SBHS-002T-P0.5A
YRS-854 UL3443 #28(UL10267 #26) UL3239 #24	—	—	—	—	抜 EJ-BHSW	SBHSM-002T-P0.5
YRS-856 UL3443 #28 UL3239 #24	—	—	—	—	抜 EJ-BHT	SBHT-002T-P0.5
YRS-857 UL3443 #26 UL10267 #26						
YRS-170 UL1007 #28/#26 UL1007 #24	YC-170R UL1007 #26 UL1007 #24	—	—	BBN-001T-1.0	—	SBN-001T-1.0
—	—	—	—	—	—	SBT-31(T)-001
—	—	—	—	—	—	SBT-31(T)-002 SBT-31(T)-003
YRS-191 UL1007 #28(#26) UL1007 #24/#22	YC-191R UL1007 #28(#26) UL1007 #24(#22)	—	—	BCN-001T-1.0K BCN-001T-P1.0	—	SCN-001T-1.0K SCN-001T-P1.0

(注2)本章、前述の圧着工具の注釈をご参照ください。

(注)表中の()で表示した電線は多少過圧着となる場合がありますので、十分な確認の上ご使用ください。