



材質
 エレメント : SUS321 (油用)
 ブッシュ : SUS304 (M16 x 1.5)

付属品 (各2個)
 パッキン : ノンアスベスト
 平ワッシャ : SUS304
 ナット : SUS304 (M16 x 1.5)
 厚み6, 対辺24

型式		指定1mm単位		V (電圧) 選択	W (電力) 指定10W単位	電力密度 (W/cm ²)			
Type	No.	L	A						
KSHML12	12	150~350	150~300	100	50~1350	$0.2 \leq W/cm^2 \leq 2.5$ $W/cm^2 = W/3.77 \{ (4L + 0.57A - 66) / 10 \}$	L150~200	L201~300	L301~350
				200	100~1350				