

10 SERIES

GENERAL DUTY CASTERS 다용도 캐스터



장착부의 종류 Fastening Specifications for 10 Series

단위 : mm

사양	장착부 형식 (FASTENING TYPE)	장착부 형상 (FASTENING SHAPE)	CODE 번호 (CODE NO)	장착부 규격 (FASTENING SPECIFICATION)		
				밀판크기 (OVERALL SIZE)	BOLT 취부 간격 (BOLT HOLE SPACING)	조립볼트 규격 (BOLT SIZE)
회전	TOP PLATE (평판형)		1011 S A1 **	30 X 45	35 X 20	M4
			1020 S A1 **	65 X 48	54 X 24	M6
			1025 S A1 **	98 X 70	76,2 X 44,5	M6
			1030 S A1 **	104 X 79	85 X 60	M8
			1040 S A1 **	130 X 102	102 X 76	M8
	THREADED STEM (나사형)		1020 S B1 **	M12 X P1,25 XL44 (1020 SRS만 가능)		
고정	TOP PLATE (평판형)		1020 R A1 **	68 X 38	54 X 24	M6
			1025 R A1 **	113 X 57	89 X 27	M8
			1030 R A1 **	124 X 64	100 X 30	M8
			1040 R A1 **	152 X 70	126 X 44,5	M10