

# SR/SBB

## 연질고무바퀴 SOFT RUBBER / SOFT RUBBER WITH BALL BEARING WHEELS



### 특성

- 경질고무 코어에 연질고무 코팅
- 충격흡수가 뛰어남
- 회전시 소음이 없음
- 경도 75±5 (A Shore)
- 바닥보호 효과

### 용도

- 완충을 요하는 제품
- 다용도, 경량용 캐스터

### Feature

- Soft rubber tread molded to hard rubber core
- Floor protection, shock absorbent, smooth rolling
- SR: Durometer: 75±5 (Shore A)
- HR: Durometer: 85±5 (Shore A)
- Color: Standard black
- Available in non-marking and conductive

### Applications

- General and light medium duty casters

단위 : mm (inch)

바퀴 호칭번호 (WHEEL PART NUMBER)	바퀴 사양 (WHEEL SPECIFICATION)			BEARING		허용하중 (kgf) (LOAD CAPACITY)	적용 Caster (USED IN CASTER SERIES)
	직경 (DIAMETER)	두께 (TREAD WIDTH)	폭 (HUB LENGTH)	AXLE DIA	TYPE		
SR 1020 SR 2320	50 (2)	23 (29/32)	25.4 (1)	∅ 6.3 (1/4)	Nylon	40	10
		20 (25/32)	22 (7/8)	∅ 6.3 (1/4)	Nylon	30	23
SR 1025 SR 2325	64 (2-1/2)	28 (1-1/8)	35 (1-3/8)	∅ 7.9 (5/16)	Nylon	45	10
		20 (25/32)	22 (7/8)	∅ 6.3 (1/4)	Nylon	35	23
SR 1030 SR 2130 SR 2230 SR 2330 SR 2030 SBB 2230	76 (3)	32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	55	10,20
		32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	55	21
		25 (1)	30 (1-3/16)	∅ 7.9 (5/16)	Nylon	40	22
		20 (25/32)	22 (7/8)	∅ 6.3 (1/4)	Nylon	45	23
		32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	BALL	55	20
		25 (1)	30 (1-3/16)	∅ 7.9 (5/16)	BALL	40	22
SR 2135	89 (3-1/2)	32 (1-1/4)	1-9/16 (40)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	60	21
SR 1040 SR 2040 SR 2240 SBB 2040 SR 2140 SBB 2240	102 (4)	38 (1-1/2)	43 (1-11/16)	∅ 11.1 (7/16)	Nylon	90	10
		32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	75	20
		25 (1)	40 (1-9/16)	∅ 7.9 (5/16)	Nylon	55	22
		28 (1-1/8)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	BALL	75	20
		32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	75	21,28
		25 (1)	35 (1-3/8)	∅ 7.9 (5/16)	BALL	55	22
SR 2050 SR 2250 SBB 2050 SR 2150 SBB 2250 SR 3150	127 (5)	32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	80	20
		25 (1)	30 (1-3/16)	∅ 7.9 (5/16)	Nylon	60	22
		28 (1-1/8)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	BALL	80	20
		32 (1-1/4)	40 (1-9/16)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	80	21,28
		25 (1)	35 (1-3/8)	∅ 7.9 (5/16)	BALL	60	22
		51 (2)	57 (2-1/4)	∅ 9.5 (3/8)	Nylon	120	31