

ルール / レインドロップ / ロロスタビル

フラットルール10巾



アクリル樹脂コート


- ・曲面測定に最適なフラットテープ
- ・メートル目盛仕様
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール

■バック包装製品

長さ	品番	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	JANコード
2m	F10-02P	10mm	1,250円	70g	60個入 (12ヶ入×5)	4 954183 150587

■個箱製品

長さ	品番	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	JANコード
2m	F10-02	10mm	1,250円	70g	240個入 (12ヶ入×20)	4 954183 100179



ダイヤメータールール10巾



アクリル樹脂コート

- ・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
- ・直径約63cmまで使用可能
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール

■バック包装製品

長さ	品番	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	JANコード
2m	F10-02DMP	10mm	1,330円	70g	60個入 (12ヶ入×5)	4 954183 150594

■個箱製品

長さ	品番	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	JANコード
2m	F10-02DM	10mm	1,330円	70g	240個入 (12ヶ入×20)	4 954183 100193



レインドロップ6巾



アクリル樹脂コート

- ・キーホルダー付メジャー
- JIS1級
- 固定爪
- イエローとレッドの2色

■イエロー

長さ	品番	目盛仕様	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	バック寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
1m	RA06-10YEBP	メートル	6mm	680円	23g	60個入 (12ヶ入×5)	130× 75×19	4 954183 132620
2m	RA06-20YEBP			930円	30g			4 954183 132651

■レッド

長さ	品番	目盛仕様	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	バック寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
1m	RA06-10REBP	メートル	6mm	680円	23g	60個入 (12ヶ入×5)	130× 75×19	4 954183 132637
2m	RA06-20REBP			930円	30g			4 954183 132668

ロロスタビル 突当て測定専用 ※爪の外側が0点となります。



アクリル樹脂コート

- ・傷の付きにくいサテンメッキケース
- ・ケースからテープを抜き出せる
- ・すき間にも差し込める保護爪
- 両面目盛
- 裏面目盛 追い番ミリ数字
- テープ材質 スチール

長さ	品番	目盛仕様	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	バック寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
2m	RSB-2BP	メートル	16mm	1,550円	62g	60個入 (6ヶ入×10)	130× 85×27	4 954183 158330

