



ライトルーペシリーズ



LIS型



LI型

3.5倍のLIS型と10倍~30倍まで取り揃えた高倍率のLI型、使用目的に合せ選べる多用途のライトルーペです。光量不足を解消し、効率良く作業・検査等が行えます。(単2乾電池 2個必要)

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量	価格
LIS-50N	3.5x	φ50	光学ガラス1枚	210×70×75	125g	¥6,000 (税込¥6,600)
LI-10N	10X	φ28	白ガラスレンズ2枚	180×35×45	95g	¥5,300 (税込¥5,830)
LI-15N	15X	φ21	アポマト2群3枚		100g	¥5,800 (税込¥6,380)
LI-22N	22X	φ16	アポマト3群4枚			¥6,600 (税込¥7,260)
LI-30N	30X	φ8	アポマト2群4枚			¥8,000 (税込¥8,800)

スパリア型



SLAタイプ



本体サイズmm 21×175×30H
価格 ¥8,800 (税込¥9,680)

重量 35g

SLBタイプ



ピント調整付

5点共通
本体サイズmm 32×190×45H
価格 ¥13,500 (税込¥14,850)

重量 60g

スパリア型は軽量で持ち運びにも便利です。LED付(単3電池2個必要)なので、場所を選ばず使用出来ます。SLBタイプは、ピント調整も出来るので精密な検査・観察・鑑定等に最適です。中でもNo. SLB-10/LEDは、宝石鑑定用に使われるトリプレット(3枚を貼り合せたレンズ)を使用していますので、プロフェッショナルな高度の検査・鑑定が実現できます。

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成
SLA-10/LED	10x	17mm	アポマト2群3枚
SLB-10/LED	10x	20.5mm	トリプレット(3枚貼合)
SLB-12/LED	12x	21mm	アポマト2群3枚
SLB-15/LED	15x	21mm	アポマト2群3枚
SLB-20/LED	20x	17mm	アポマト3群4枚
SLB-30/LED	30x	8mm	アポマト2群4枚



株式会社 京葉光器

〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町383-1
TEL 043-251-5037
FAX 043-256-1060

2019年10月1日 現在