

レンズ径φ15mmの アクロマートレンズ ケース付

光学アクロマートレンズ（クラウンガラス凸とフリントガラス凹の2枚を貼り合わせたレンズ）を採用し、出来る限り色収差・球面収差を補正したルーペです。

アクロマートレンズ使用の普及品

ALSタイプ



| 品番 | 倍率 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| ALS-10 | 10X | 40×21×16t | 27g | ¥4,200 | ¥4,620 | 板・クロームナシジメッキ 頭・クローム1号メッキ |
| ALS-15 | 15X | | 30g | ¥4,600 | ¥5,060 | |
| ALS-20 | 20X | | ¥4,800 | ¥5,280 | | |

ALCタイプ



オール真鍮製でクロームナシジメッキ かしめ仕様

| 品番 | 倍率 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|
| ALC-10 | 10X | 40×21×14t | 38g | ¥5,300 | ¥5,830 | クロームナシジメッキ オール真鍮仕様 |
| ALC-15 | 15X | 40×21×18t | 48g | ¥5,500 | ¥6,050 | |
| ALC-20 | 20X | | | ¥5,800 | ¥6,380 | |

ALDタイプ



オール真鍮製で光沢クロームメッキのネジ止め仕様

| 品番 | 倍率 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| ALD-10 | 10X | 40×21×14t | 35g | ¥5,800 | ¥6,380 | クローム1号メッキ すじ入り オール真鍮仕様 ネジ止めタイプ |
| ALD-15 | 15X | 40×21×18t | 45g | ¥6,200 | ¥6,820 | |
| ALD-20 | 20X | | | ¥6,400 | ¥7,040 | |

ALタイプ



反射防止用にレンズフレーム部黒塗仕様

| 品番 | 倍率 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| AL10-C | 10x | 40×21×14t | 28g | ¥6,200 | ¥6,820 | 板・クローム1号メッキ すじ入り 頭・黒塗装 ネジ止めタイプ |
| AL15-C | 15x | 40×21×18t | 32g | ¥6,600 | ¥7,260 | |
| AL20-C | 20x | | | ¥6,900 | ¥7,590 | |

ALWタイプ



10倍のレンズ部が2個 重ねると20倍になる Two Way タイプ

| 品番 | 倍率 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|----------|------|-----------|--------|--------|---------|-------------------|
| ALW-1020 | 各10x | 40×21×25t | 62g | ¥9,300 | ¥10,230 | オール真鍮 クロームサテーナメッキ |

ハイグレード プロフェッショナル

高級アクロマートレンズ使用のプロフェッショナルタイプです。スベリ防止のゴムグリップ付
軽量でデラックスケース付なので持運びに便利です。ケース付



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|------|-----------|--------|--------|--------|---|
| ALA-10 | 10x | 17mm | 40×21×19t | 24g | ¥8,100 | ¥8,910 | 黒アルマイトメッキ オールアルミ仕様 (軽量タイプ) ゴムラバー付 |
| ALA-14 | 14x | | | | ¥8,300 | ¥9,130 | |
| ALA-18 | 18x | | | | ¥8,500 | ¥9,350 | |
| ALA-30 | 30x | 8mm | ¥8,700 | ¥9,570 | | | |

レンズ構成3枚のルーペです。ケース付

スリーレンズ



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | レンズ構成 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|-------|-----|------|----------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|
| TH-10 | 16x | 15mm | スリーレンズ 白 | 40×21×16t | 22g | ¥3,000 | ¥3,300 | 板・クロームナシジメッキ 頭・黒塗装 |
| TH-20 | 10x | 21mm | | 51×28×17t | 40g | ¥3,700 | ¥4,070 | |
| TH-30 | 8x | 28mm | | 62×33×19t | 62g | ¥4,400 | ¥4,840 | |

コートレンズ

コートレンズを施した金メッキネジ止めタイプです。ケース付



| 品番 | 倍率 | レンズ径 | レンズ構成 | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
|--------|-----|------|-------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| CL10-G | 10x | 15mm | ダブル白 (コート付) | 40×21×14t | 26g | ¥5,800 | ¥6,380 | 板・金メッキ すじ入り 頭・黒塗装 ネジ止めタイプ |
| CL15-G | 15x | | | 40×21×18t | 30g | ¥6,200 | ¥6,820 | |
| CL20-G | 20x | | | | | ¥6,400 | ¥7,040 | |