

## K-61



### エンジンクリーナー(ネジ式) Engine cleaner(Screw type)

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。(1.5mビニールホース付)  
Usable for clean machines, engines, etc. with washing solvent. (1.5m hose)

## K-65



### エンジンクリーナー(ワンタッチ式) Engine cleaner(One touch type)

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用できます。(1.5mホース付)  
Usable for both cleaning and drying, provided with a selector lever. (1.5m hose)

## KC-300 手元で流量調整。手元への跳ね返りが少ない。

Air flow adjusting at handle and less rebounding.



### パワフル300 Powerful 300

- 噴出量1200cc/min(0.4MPa)の大容量
- K-61エンジンクリーナーの6倍の吹出量(当社比)
- Output : Big Volume of 1200cc/min(0.4MPa)
- The spray output is 6 times as powerful as K-61.

<KC-300実演例>



- 用途
  - ・上塗り前の洗浄、乾燥
  - ・細部隙間の洗浄、乾燥
  - ・板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
- Application
  - ・Cleaning & drying before top coat.
  - ・Cleaning & drying for narrow space.
  - ・Cleaning & drying after wet sanding.

## K-603-DXW



### ドライ&ウォッシャーガン Dry & Washer gun

水道に直接つないで使用します。0.75Mpa以上のコンプレッサーで0.4~0.7Mpa内で使用可能にしました。  
This unit produces water spray by mixing with air pressure of about 0.7MPa from air compressor.

## K-62 クリーニングガン Cleaning gun

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。  
Most suitable for removing oil, grease, dust, etc.



<K-62実演例>

# Vac Gun

## K-601V 吸引ダスター

- 標準付属品 Standard Accessory
- 本体1台、集塵袋1ヶ、バンド1ヶ Gun 1pc. Dust bag 1pc. Band 1pc.
- ノズル1本: Nozzle 1pc :
- (内径7mm×外径10mm×長さ80mm) (ID 8mm×OD 10mm×L 80mm)



### ミニバックガン Mini vac gun

●ミニバックガンデータプログラム Mini Vac gun data program

Type	Name	Nozzle Size (mm)	Air consumption (l/min)	Weight (g)
K-601V	Mini Vac Gun	1.6	60	250

レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。  
Vacuuming up and blowing off can be done by simple lever operation

# Blow Gun

## K-07BB-R PAT.P ソフティーパーガンタイプR

小型なのに有り余る性能!  
大型フードにありがちな  
エアの中抜けをケアして  
います。



ゆっくり大きく  
やさしく  
ワイドブロー

## K-07BB-R

### 仕様

水性塗料吹付け後の乾燥 洗浄後の水切り乾燥  
メッキ塗装後の乾燥 印刷インクの乾燥  
切り粉、ごみ、粉体、繊維等の飛散 水、油等の除去

設定圧力	流量	騒音値	ブロー範囲	ブロー力
0.2MPa	250L/min	75dB	Φ150mm	120g
0.4MPa	370L/min	80dB	Φ200mm	260g