

ダクタイル鉄

一般弁
10Kシリーズ

製品記号

呼び径	15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
1/2 ^B	15 ^A													
3/4		20												
1			25											
1 1/4				32										
1 1/2					40									
2						50								
2 1/2							65							
3								80						
4									100					
5										125				
6											150			
8												200		
10													250	
12														300
ボデー	FCD-S													
ボンネット	FCD-S													
ステム	SUS420J2													
ジスク	SCS1													
パッキン	非石綿													
ガスケット	非石綿													
ハンドル	FCD450-10													
接続形状	ねじ込み…JIS B0203													
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa													
備考	JV4-2適合													

ゲート

10K



JV
納入図
CAD

10SMS

面間 (mm)	価格
60	¥6,050★
70	¥7,890★
75	¥10,400★
85	¥15,700★
95	¥20,100★
105	¥29,100★

ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS420J2
ジスク	SCS1
パッキン	非石綿
ガスケット	非石綿
ハンドル	FCD450-10
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa
備考	JV4-2適合

ゲート

10K



JV
納入図
CAD

10SMBF

面間 (mm)	価格
90	¥16,400★
100	¥17,000★
110	¥21,800★
120	¥26,900★
130	¥33,600★
140	¥48,300★

ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS420J2
ジスク	SCS1
パッキン	非石綿
ガスケット	非石綿シート
ハンドル	FCD450-10
接続形状	フランジ(フラットフェイス)…JIS B2239 10K
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.18MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa
備考	JV4-4適合

ゲート

10K



JV
納入図
CAD

10SMBOF

面間 (mm)	価格
165	¥51,700★
178	¥56,700★
190	¥67,600★
203	¥86,600★
229	¥105,000★
254	¥154,000★
267	¥167,000★
292	¥235,000★
330	¥373,000★
356	¥499,000★

ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS403
ジスク	SUS403…40 ^A ～200 ^A SFVC2A+13Cr…250 ^A SCPH2+13Cr…300 ^A
パッキン	非石綿
ガスケット	非石綿シート
ハンドル	FCD400-15
接続形状	フランジ(フラットフェイス)…JIS B2239 10K
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.18MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa
備考	260℃を超える場合…特注 JV4-5適合…65 ^A ～300 ^A

呼び径	15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
-----	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ダクタイル鉄

一般弁
10Kシリーズ

製品記号

呼び径	15 ^A	20	25	32	40	50
1/2 ^B	15 ^A					
3/4		20				
1			25			
1 1/4				32		
1 1/2					40	
2						50
ボデー	FCD-S					
キャップ	SUS403					
ジスク	SUS403					
ガスケット	非石綿					
接続形状	ねじ込み…JIS B0203					
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa					

リフトチャッキ

10K



納入図
CAD

10SF

面間 (mm)	価格
65	¥3,590★
80	¥4,590★
90	¥5,430★
105	¥8,820★
120	¥11,400★
140	¥18,100★

ボデー	FCD-S
キャップ	SUS403
ジスク	SUS403
ガスケット	非石綿
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa

リフトチャッキ

10K



納入図
CAD

10SFBF

面間 (mm)	価格
85	¥8,330★
95	¥9,230★
110	¥12,900★
130	¥17,900★
150	¥21,200★
180	¥30,300★

ボデー	FCD-S
キャップ	SUS403
ジスク	SUS403
ガスケット	非石綿
接続形状	フランジ(フラットフェイス)…JIS B2239 10K
最高許容圧力	-10℃～+120℃の静流水…1.37MPa -10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa

リフトチャッキ

10K



納入図

10SN

面間 (mm)	価格
70	¥6,850★
80	¥7,070★
90	¥8,720★
110	¥11,400★
120	¥15,600★
140	¥20,600★

ボデー	FCD-S
キャップ	SCS13A/SUS304
ジスク	SUS403
ガスケット	C1100P-O
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.37MPa 220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.18MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa

リフトチャッキ

10K



納入図

10SNBF

面間 (mm)	価格
108	¥8,330★
117	¥9,230★
127	¥12,900★
140	¥17,900★
165	¥21,200★
203	¥30,300★

ボデー	FCD-S
キャップ	SCS13A/SUS304
ジスク	SUS403
ガスケット	C1100P-O
接続形状	フランジ(フラットフェイス)…JIS B2239 10K
最高許容圧力	120℃以下の静流水…1.37MPa 220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.18MPa 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…0.98MPa

呼び径	15 ^A	20	25	32	40	50
-----	-----------------	----	----	----	----	----