

ダクタイル鉄

一般弁
16Kシリーズ

製品記号

グローブ

16K



輸入国
CAD

16SP

面間 (mm)	価格
64	¥8,600 *
70	¥8,820 *
85	¥10,100 *
95	¥13,400 *
110	¥20,900 *
125	¥23,600 *
145	¥31,300 *

呼び径
3/8 ^a 10 ^a
1/2 15
3/4 20
1 25
1 1/4 32
1 1/2 40
2 50
2 1/2 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200
10 250
12 300

操作機

ボデー
ボンネット
ステム
ジスク

パッキン
ガスケット
ハンドル

接続形状

最高許容圧力

備考

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SUS403
非石綿
C1100P-O
FCD450-10
ねじ込み…JIS B0203
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa

グローブ

16K



輸入国
CAD

16SPB

面間 (mm)	価格
108	¥12,500 *
108	¥12,800 *
117	¥15,400 *
127	¥19,200 *
140	¥24,600 *
165	¥29,300 *
203	¥40,900 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SUS403
非石綿
C1100P-O
FCD450-10
フランジ…JIS B2239 16K
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.77MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.57MPa

グローブ

16K



輸入国
CAD

16SPBO
G-16SPBO

面間 (mm)	G	価格
203		¥64,000 *
216		¥82,800 *
241		¥96,400 *
292		¥131,000 *
356		¥235,000 *
406		¥323,000 *
495		¥514,000 *
622	G	¥1,003,000 *
698	G	¥1,204,000 *

ハンドル…50°～125°
ハンマーブロー…150°・200°
ギア…250°・300°
FCD-S
FCD-S
SUS403
SUS403…50°
FCD-S…65°～300°
非石綿
非石綿シート
FCD400-15
フランジ…JIS B2239 16K
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.77MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.57MPa
JV4-5適合…65°～200°

呼び径
10 ^a
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

ダクタイル鉄

一般弁
16Kシリーズ

製品記号

ゲート

16K



JV
輸入国

16SMS

面間 (mm)	価格
65	¥13,200 *
75	¥15,700 *
80	¥18,100 *
90	¥22,900 *
100	¥28,500 *
110	¥36,800 *

呼び径
1/2 ^a 15 ^a
3/4 20
1 25
1 1/4 32
1 1/2 40
2 50
2 1/2 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200
10 250
12 300

ボデー
ボンネット
ステム
ジスク

パッキン
ガスケット
ハンドル

接続形状

最高許容圧力

参照頁

備考

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SCS1
非石綿
C1100P-O
FCD450-10
ねじ込み…JIS B0203
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa

ゲート

16K



JV
輸入国

16SMB

面間 (mm)	価格
108	¥19,200 *
117	¥19,400 *
127	¥22,500 *
140	¥28,400 *
165	¥32,400 *
178	¥42,600 *

FCD-S
FCD-S
SUS420J2
SCS1
非石綿
C1100P-O
FCD450-10
フランジ…JIS B2239 16K
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa

ゲート

16K



JV
輸入国

16SMBO

面間 (mm)	価格
165	¥56,300 *
178	¥66,200 *
190	¥79,900 *
203	¥105,000 *
229	¥129,000 *
254	¥208,000 *
267	¥255,000 *
292	¥382,000 *
330	¥513,000 *
356	¥751,000 *

FCD-S
FCD-S
SUS403
SUS403…40°～200°
SFVC2A+13Cr…250°
SCPH2+13Cr…300°
非石綿
非石綿シート
FCD400-15
フランジ…JIS B2239 16K
—10℃～+120℃の静流水…2.16MPa
—10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.96MPa
300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.77MPa
350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水…1.57MPa
消防評定品…消防1
JV4-5適合…65°～300°

呼び径
15 ^a
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300