

ミニチュアバルブ

ステンレス鋼製
カップロック
ミリシリーズ

製品記号

呼び径

3[^]

4

6

8

10

12

ボデー
ナット
バックフェルール
フロントフェルール
パネルナット
接続形状
備考

パネルハーフユニオン

高圧用



納入図

KPH

製品記号 価格

KPH-3-1 ¥6,020

KPH-4-1 ¥4,810

KPH-6-1 ¥4,290

KPH-6-2 ¥4,290

KPH-8-1 ¥4,810

KPH-8-2 ¥4,810

KPH-10-2 ¥6,020

KPH-10-3 ¥6,020

KPH-12-3 ¥8,580

KPH-12-4 ¥8,760

SUS316

SUS316

SUS316

SUS316

SUS316

カップロック

RoHS指令適合品

アダプター

高圧用



納入図

KA

製品記号 価格

KA-3-1 ¥2,750

KA-4-1 ¥2,250

KA-4-2 ¥2,410

KA-6-1 ¥2,250

KA-6-2 ¥2,250

KA-6-3 ¥2,750

KA-6-4 ¥5,160

KA-8-1 ¥2,250

KA-8-2 ¥2,410

KA-8-3 ¥3,100

SUS316

カップロック

RoHS指令適合品

ゲージユニオン

高圧用



納入図

KG

製品記号 価格

KG-6-1 ¥3,440

KG-6-2 ¥3,440

KG-6-3 ¥3,950

KG-6-4 ¥5,160

KG-8-2 ¥3,620

KG-8-3 ¥4,290

KG-8-4 ¥5,850

KG-10-2 ¥4,810

KG-10-3 ¥5,160

KG-10-4 ¥6,360

KG-12-2 ¥5,850

KG-12-3 ¥5,850

KG-12-4 ¥7,400

SUS316

SUS316

SUS316

SUS316

カップロック

RoHS指令適合品

フィメールユニオン

高圧用



納入図

KF

製品記号 価格

KF-3-1 ¥4,810

KF-4-1 ¥3,620

KF-4-2 ¥3,620

KF-6-1 ¥3,440

KF-6-2 ¥3,440

KF-6-3 ¥3,950

KF-6-4 ¥5,160

KF-8-2 ¥3,620

KF-8-3 ¥4,290

KF-8-4 ¥5,850

KF-10-2 ¥4,810

KF-10-3 ¥5,160

KF-10-4 ¥6,360

KF-12-2 ¥5,850

KF-12-3 ¥5,850

KF-12-4 ¥7,400

SUS316

SUS316

SUS316

SUS316

カップロック

RoHS指令適合品

| 製品記号 | チューブ外径 ×呼び径 | 製品記号 | チューブ外径 ×呼び径 | 製品記号 | チューブ外径 ×呼び径 | 製品記号 | チューブ外径 ×呼び径 |
|----------|--|---------|--|---------|--|---------|---|
| KPH-3-1 | 3mm×R ¹ / ₈ ^B | KA-3-1 | 3mm×R ¹ / ₈ ^B | KG-6-1 | 6mm×G ¹ / ₈ ^B | KF-3-1 | 3mm×Rc ¹ / ₈ ^B |
| KPH-4-1 | 4×R ¹ / ₈ | KA-4-1 | 4×R ¹ / ₈ | KG-6-2 | 6×G ¹ / ₄ | KF-4-1 | 4×Rc ¹ / ₈ |
| KPH-6-1 | 6×R ¹ / ₈ | KA-4-2 | 4×R ¹ / ₄ | KG-6-3 | 6×G ³ / ₈ | KF-4-2 | 4×Rc ¹ / ₄ |
| KPH-6-2 | 6×R ¹ / ₄ | KA-6-1 | 6×R ¹ / ₈ | KG-6-4 | 6×G ¹ / ₂ | KF-6-1 | 6×Rc ¹ / ₈ |
| KPH-8-1 | 8×R ¹ / ₈ | KA-6-2 | 6×R ¹ / ₄ | KG-8-2 | 8×G ¹ / ₄ | KF-6-2 | 6×Rc ¹ / ₄ |
| KPH-8-2 | 8×R ¹ / ₄ | KA-6-3 | 6×R ³ / ₈ | KG-8-3 | 8×G ³ / ₈ | KF-6-3 | 6×Rc ³ / ₈ |
| KPH-10-2 | 10×R ¹ / ₄ | KA-6-4 | 6×R ¹ / ₂ | KG-8-4 | 8×G ¹ / ₂ | KF-6-4 | 6×Rc ¹ / ₂ |
| KPH-10-3 | 10×R ³ / ₈ | KA-8-1 | 8×R ¹ / ₈ | KG-10-2 | 10×G ¹ / ₄ | KF-8-2 | 8×Rc ¹ / ₄ |
| KPH-12-3 | 12×R ³ / ₈ | KA-8-2 | 8×R ¹ / ₄ | KG-10-3 | 10×G ³ / ₈ | KF-8-3 | 8×Rc ³ / ₈ |
| KPH-12-4 | 12×R ¹ / ₂ | KA-8-3 | 8×R ³ / ₈ | KG-10-4 | 10×G ¹ / ₂ | KF-8-4 | 8×Rc ¹ / ₂ |
| | | KA-10-2 | 10×R ¹ / ₄ | KG-12-2 | 12×G ¹ / ₄ | KF-10-2 | 10×Rc ¹ / ₄ |
| | | KA-10-3 | 10×R ³ / ₈ | KG-12-3 | 12×G ³ / ₈ | KF-10-3 | 10×Rc ³ / ₈ |
| | | KA-10-4 | 10×R ¹ / ₂ | KG-12-4 | 12×G ¹ / ₂ | KF-10-4 | 10×Rc ¹ / ₂ |
| | | KA-12-2 | 12×R ¹ / ₄ | | | KF-12-2 | 12×Rc ¹ / ₄ |
| | | KA-12-3 | 12×R ³ / ₈ | | | KF-12-3 | 12×Rc ³ / ₈ |
| | | KA-12-4 | 12×R ¹ / ₂ | | | KF-12-4 | 12×Rc ¹ / ₂ |

KITZカップロックの仕様

使用温度範囲 -196℃～+360℃
適用する管の種類 JIS G3459 配管用ステンレス鋼管に規定するSUS304TP、SUS316TPに準ずる材質のステンレスチューブ(右表の管径のみ)
最高許容圧力 右表に示す管厚さ別圧力を基準とします

●ミリシリーズ(温度…常温)

| 管径 | 管厚さ | MPa | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| | | 0.71 | 0.89 | 1.00 | 1.24 | 1.50 | 1.65 (mm) |
| φ3 | | 77.50 | 98.12 | 109.60 | | | |
| φ4 | | 56.50 | 72.48 | 82.20 | | | |
| φ6 | | 35.81 | 46.12 | 52.69 | 66.84 | | |
| φ8 | | | 33.46 | 38.06 | 48.48 | 60.03 | |
| φ10 | | | 26.26 | 29.78 | 37.72 | 46.70 | 52.09 |
| φ12 | | | 21.60 | 24.46 | 30.86 | 38.06 | 42.33 |