

ステンレス鋼
ねじ込み継手

径違いチーズ(SCS13A)



径違いチーズ(SCS13A)



クロス(SCS13A)



クロス(SCS14A)



ニップル(SUS304)



製品記号	PRT (2)			PRT (3)			PX		PXM		PN	
	呼び径	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数
1/8 ^B 6 ^A											R1/8	100
1/4 8							Rc1/4	80	Rc1/4	80	R1/4	100
3/8 10							Rc3/8	72	Rc3/8	72	R3/8	120
1/2 15	1/2x1/2x1/4	Rc1/2xRc1/4	70				Rc1/2	60	Rc1/2	60	R1/2	200
3/4 20	3/4x3/4x3/8	Rc3/4xRc3/8	40	3/4x3/4x1/4	Rc3/4xRc1/4	40	Rc3/4	48	Rc3/4	48	R3/4	150
1 25	1x1x1/2	Rc1xRc1/2	20	1x1x3/8	Rc1xRc3/8	20	Rc1	36	Rc1	36	R1	100
1 1/4 32	1 1/4x1 1/4x3/4	Rc1 1/4xRc3/4	12	1 1/4x1 1/4x1/2	Rc1 1/4xRc1/2	12	Rc1 1/4	18	Rc1 1/4	18	R1 1/4	60
1 1/2 40	1 1/2x1 1/2x1	Rc1 1/2xRc1	12	1 1/2x1 1/2x3/4	Rc1 1/2xRc3/4	12	Rc1 1/2	12	Rc1 1/2	12	R1 1/2	40
2 50	2x2x1/4	Rc2xRc1/4	8	2x2x1	Rc2xRc1	8	Rc2	8	Rc2	8	R2	30
2 1/2 65											R2 1/2	30
3 80											R3	24
4 100											R4	16
ポデー	SCS13A			SCS13A:ロストワックス			SCS13A		SCS14A		SUS304	
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa	
備考	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ステンレス鋼
ねじ込み継手

ニップル(SUS316)



両長ニップル(SUS304TP)



両長ニップル(SUS304TP)



両長ニップル(SUS304TP)



製品記号	PNM		PN50L		PN75L		PN100L	
	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数
1/8 ^B 6 ^A	R1/8	100						
1/4 8	R1/4	100	9.4mm×R1/4	100	9.4mm×R1/4	100	9.4mm×R1/4	100
3/8 10	R3/8	120	12.7mm×R3/8	100	12.7mm×R3/8	100	12.7mm×R3/8	100
1/2 15	R1/2	200	16.1mm×R1/2	100	16.1mm×R1/2	100	16.1mm×R1/2	50
3/4 20	R3/4	150	21.4mm×R3/4	100	21.4mm×R3/4	50	21.4mm×R3/4	50
1 25	R1	100	27.2mm×R1	50	27.2mm×R1	50	27.2mm×R1	30
1 1/4 32	R1 1/4	60			35.5mm×R1 1/4	30	35.5mm×R1 1/4	30
1 1/2 40	R1 1/2	40			41.2mm×R1 1/2	30	41.2mm×R1 1/2	30
2 50	R2	30			52.7mm×R2	20	52.7mm×R2	20
2 1/2 65	R2 1/2	30						
3 80	R3	24						
4 100	R4	16						
ポデー	SUS316		SUS304TP		SUS304TP		SUS304TP	
接続形状	ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa	
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	