

ステンレス鋼
ねじ込み継手

両長ニップル(SUS304TP)

両長ニップル(SUS304TP)

両長ニップル(SUS304TP)

片ニップル(SUS304TP)



| 製品記号 | PN125L | | PN150L | | PN200L | | PK | |
|---------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 |
| 呼び径 | | | | | | | | |
| 1/8 ^B 6 ^A | | | | | | | 7.1mm×R1/8 | 150 |
| 1/4 8 | 9.4mm×R1/4 | 50 | 9.4mm×R1/4 | 50 | 9.4mm×R1/4 | 50 | 9.4mm×R1/4 | 100 |
| 3/8 10 | 12.7mm×R3/8 | 50 | 12.7mm×R3/8 | 50 | 12.7mm×R3/8 | 50 | 12.7mm×R3/8 | 100 |
| 1/2 15 | 16.1mm×R1/2 | 50 | 16.1mm×R1/2 | 50 | 16.1mm×R1/2 | 30 | 16.1mm×R1/2 | 100 |
| 3/4 20 | 21.4mm×R3/4 | 30 | 21.4mm×R3/4 | 30 | 21.4mm×R3/4 | 20 | 21.4mm×R3/4 | 100 |
| 1 25 | 27.2mm×R1 | 20 | 27.2mm×R1 | 20 | 27.2mm×R1 | 20 | 27.2mm×R1 | 100 |
| 1 1/4 32 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 | 35.5mm×R1 1/4 | 80 |
| 1 1/2 40 | 41.2mm×R1 1/2 | 20 | 41.2mm×R1 1/2 | 15 | 41.2mm×R1 1/2 | 10 | 41.2mm×R1 1/2 | 80 |
| 2 50 | 52.7mm×R2 | 10 | 52.7mm×R2 | 10 | 52.7mm×R2 | 5 | 52.7mm×R2 | 50 |
| 2 1/2 65 | | | | | | | 65.9mm×R2 1/2 | 20 |
| 3 80 | | | | | | | 78.1mm×R3 | 15 |
| 4 100 | | | | | | | 102.3mm×R4 | 10 |
| ボデー | SUS304TP | | SUS304TP | | SUS304TP | | SUS304TP | |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | |
| 最高許容圧力 | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | |
| 備考 | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | |

ステンレス鋼
ねじ込み継手

片長ニップル(SUS304TP)

片長ニップル(SUS304TP)

片長ニップル(SUS304TP)

片長ニップル(SUS304TP)



| 製品記号 | PK50L | | PK75L | | PK100L | | PK125L | |
|---------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 |
| 呼び径 | | | | | | | | |
| 1/4 ^B 8 ^A | 9.4mm×R1/4 | 100 | 9.4mm×R1/4 | 100 | 9.4mm×R1/4 | 100 | 9.4mm×R1/4 | 100 |
| 3/8 10 | 12.7mm×R3/8 | 100 | 12.7mm×R3/8 | 100 | 12.7mm×R3/8 | 100 | 12.7mm×R3/8 | 100 |
| 1/2 15 | 16.1mm×R1/2 | 100 | 16.1mm×R1/2 | 100 | 16.1mm×R1/2 | 100 | 16.1mm×R1/2 | 50 |
| 3/4 20 | 21.4mm×R3/4 | 100 | 21.4mm×R3/4 | 50 | 21.4mm×R3/4 | 50 | 21.4mm×R3/4 | 30 |
| 1 25 | 27.2mm×R1 | 50 | 27.2mm×R1 | 50 | 27.2mm×R1 | 50 | 27.2mm×R1 | 20 |
| 1 1/4 32 | | | 35.5mm×R1 1/4 | 30 | 35.5mm×R1 1/4 | 30 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 |
| 1 1/2 40 | | | 41.2mm×R1 1/2 | 30 | 41.2mm×R1 1/2 | 30 | 41.2mm×R1 1/2 | 20 |
| 2 50 | | | 52.7mm×R2 | 20 | 52.7mm×R2 | 20 | 52.7mm×R2 | 10 |
| ボデー | SUS304TP | | SUS304TP | | SUS304TP | | SUS304TP | |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | |
| 最高許容圧力 | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | |
| 備考 | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | |

ステンレス鋼
ねじ込み継手

片長ニップル(SUS304TP)

片長ニップル(SUS304TP)

L型両ニップル(SCS13A)

L型片ニップル(SCS13A)



| 製品記号 | PK150L | | PK200L | | PNL | | PKJ | |
|---------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 | 接続径 | 箱入数 |
| 呼び径 | | | | | | | | |
| 1/4 ^B 8 ^A | 9.4mm×R1/4 | 50 | 9.4mm×R1/4 | 50 | | | | |
| 3/8 10 | 12.7mm×R3/8 | 50 | 12.7mm×R3/8 | 50 | | | | |
| 1/2 15 | 16.1mm×R1/2 | 50 | 16.1mm×R1/2 | 30 | | | | |
| 3/4 20 | 21.4mm×R3/4 | 30 | 21.4mm×R3/4 | 20 | R3/4 | 20 | R3/4 | 20 |
| 1 25 | 27.2mm×R1 | 20 | 27.2mm×R1 | 20 | R1 | 20 | R1 | 20 |
| 1 1/4 32 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 | 35.5mm×R1 1/4 | 10 | | | | |
| 1 1/2 40 | 41.2mm×R1 1/2 | 15 | 41.2mm×R1 1/2 | 10 | | | | |
| 2 50 | 52.7mm×R2 | 10 | 52.7mm×R2 | 5 | | | | |
| ボデー | SUS304TP | | SUS304TP | | SCS13A:ロストワックス | | SCS13A:ロストワックス | |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | | ねじ込み:JIS B0203 | |
| 最高許容圧力 | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃～+120℃:2.0MPa | |
| 参照頁 | | | | | 配管例:下水4 | | 配管例:下水4 | |
| 備考 | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | |