

オールステンレスクランプレバーフラット

SRSSFL, SFSSFL

All Stainless Clamp Levers Flat SRSSFL, SFSSFL

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするオールステンレスクランプレバーです。レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。レバー部を含む全てがステンレスの為、防錆性にとても優れています。



品番	L
SRSSFL- 4	
SRSSFL- 5	10 15 20 25 30 40 50
SRSSFL- 6	
SRSSFL- 8	15 20 25 30 40 50 60
SRSSFL-10	20 25 30 40 50 60 80

品番
SFSSFL- 4
SFSSFL- 5
SFSSFL- 6
SFSSFL- 8
SFSSFL-10

品番	L
SRSSFL- 4H	
SRSSFL- 5H	10 15 20 25 30 40 50
SRSSFL- 6H	
SRSSFL- 8H	15 20 25 30 40 50 60
SRSSFL-10H	20 25 30 40 50 60 80

品番
SFSSFL- 4H
SFSSFL- 5H
SFSSFL- 6H
SFSSFL- 8H
SFSSFL-10H

ご注文の際は、品番とL(ネジの長さ)の指定をしてください。めねじの場合は、品番のみになります。

おねじの場合 $\frac{\text{SRSSFL-10} \times 30}{\text{品番} \quad L}$

めねじの場合 $\frac{\text{SFSSFL-12}}{\text{品番}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{\text{SRSSFL-8H} \times 30}{\text{品番} \quad L}$

めねじHタイプの場合 $\frac{\text{SFSSFL-5H}}{\text{品番}}$