




寸法図 (mm)

ユニオンストレート TVU



形 式	チューブ外径 φD	B1		B2	B3	φP	E	C	φd	F1	F2	F3	質量 (g)
		MAX	MIN										
TVU4	4	28.6	25.9	20.4	20.4	10.5	11	14.9	3.2	14	6.5	6.5	13
TVU6	6	41.6	36.1	24.9	24.9	13	15	16.9	4.3	20	8.5	11	30
TVU8	8	46.2	40.6	27.4	27.4	15	18	18.4	4.3	22	9.5	12	45
TVU10	10	52.2	45.7	31.7	31.7	18	21	20.7	4.3	26	11	12	75
TVU12	12	56	48.7	37.2	37.2	21	28	23.4	4.3	32	13	16	127

マフラ付排気絞り弁 TVM



形 式	R	A	B		L ^注		φP	対辺 H	質量 (g)
			MAX	MIN	MAX	MIN			
TVM-M5	M5×0.8	3	25.8	21.9	22.8	18.9	10	8	4.6
TVM-01	R1/8	8	35.8	29.3	31.8	25.4	14	10	14
TVM-02	R1/4	11	37.2	31.6	31.2	25.6	18	14	26
TVM-03	R3/8	12.5	42.0	35.2	35.7	28.9	22	17	47
TVM-04	R1/2	14.5	42.7	36.9	34.5	28.7	27	21	68

注：テーパねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

コンプレッサ
サブライン
ドレンフィルタ
大形F,R,L
クーセパレータ
チューブドライヤ
膜式エアドライヤ
インラインF
クリーンラインF
マニホールR
小形精密R
ステンレスR
精密ステンレスR
電一空R
圧力計
QJスタターDSUS
QJロータリ
ストップ弁付QJ
スロトルバルブ
ハンドバルブ
チェックバルブ
QJレギュレータ
パワーレギュサ
圧力スイッチ
流量センサ
ハイドロC-R
スピードコントラ
マフラ-エキースト
コバークプリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ショックアソバ
ダクト
真空ポンプ
バルブユニット
エジェクタ
エジェクタ多段式
非接触