

LONG-SUPER-SHAFT ロングスーパーシャフト

スーパースプリング

製品コード	d mm	L mm	パック内個数
L01050	0.1	50	20
L02050	0.2	50	20
L03050	0.3	50	20
L04050	0.4	50	20
L05050	0.5	50	20
L06050	0.6	50	20
L08050		50	
L08080		80	
L08100	0.8	100	20
L08120		120	
L10050		50	
L10080		80	
L10100	1.0	100	20
L10120		120	
L12050		50	
L12080		80	
L12100	1.2	100	20
L12120		120	
L15050		50	
L15080		80	
L15100	1.5	100	20
L15120		120	

トーションばね

スーパーシャフト

ロング
スーパーシャフト

平行ピン

スプリング
コンタクトフロップ

HGS Pパイプ

価格表

御注文に際しての
お願い

製品コード	d mm	L mm	パック内個数
L16050		50	
L16080		80	
L16100	1.6	100	20
L16120		120	
L20050		50	
L20080		80	
L20100	2.0	100	20
L20120		120	10
L23050		50	
L23080		80	
L23100	2.3	100	20
L23120		120	10
L25050		50	
L25080		80	
L25100	2.5	100	20
L25120		120	10
L30050		50	
L30080		80	
L30100	3.0	100	20
L30120		120	10
L32080		80	
L32100	3.2	100	10

製品コード	d mm	L mm	パック内個数
L32120		120	
L32150	3.2	150	10
L35080		80	
L35100		100	
L35120	3.5	120	10
L35150		150	
L40080		80	
L40100		100	
L40120	4.0	120	10
L40150		150	5
L45080		80	
L45100		100	
L45120	4.5	120	10
L45150		150	5
L50080		80	
L50100		100	
L50120	5.0	120	10
L50150		150	5
L60080		80	
L60100		100	
L60120	6.0	120	10
L60150		150	5