

ペン型 デジタルマルチメーター

小型・軽量プローブテスター



SK-6592

¥ 6,980 (税別)

特長

- 手になじみやすいペン型DMM。
- 多様な測定に 대응する充実した測定項目。
- 最大/最小値、偏差測定が可能。

一般仕様

表示：4000カウントLCD、文字高 8mm
 サンプリング：3回/秒
 レンジ切替：オートレンジ
 電源：3V CR 2032 電池 1個
 寸法・重量：179(H)×28(W)×20(D)mm、60g
 付属品：100-52テストリード、1006キャリングケース、電池(3V CR 2032)1個 内蔵

	レンジ	分解能	精度	入力抵抗
直流電圧	400mV	100μV	±0.5%rdg±3dgt	≥100MΩ
	4V	1mV		≈11MΩ
	40V	10mV	≈10MΩ	
	400V/600V	100mV/1V		
交流電圧	4V	1mV	±1.5%rdg±5dgt	≈11MΩ
	40V/400V	10mV/100mV		≈10MΩ
	600V	1V		
抵抗	レンジ	分解能	精度	試験電流
	400Ω	0.1Ω	±1.5%rdg±4dgt	≤0.2mA
	4kΩ	1Ω		≤50μA
	40kΩ	10Ω	±1.0%rdg±3dgt	≤5μA
	400kΩ	100Ω		≤0.5μA
	4MΩ	1kΩ	±5.0%rdg±3dgt	≤50nA
	40MΩ	10kΩ		±7.0%rdg±3dgt
			開放端子間電圧：約0.44V	

■ピン先φ0.5mmの極細テストピン

MODEL 792R
 ストレートテストピン (赤) (別売付属品)
 ¥ 550 (税別)



ピン先φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。バネ性に優れた折れにくい素材を採用し、根本部分の絶縁被膜は誤測定を防ぎます。

別売付属品

- 940 ワニグチクリップ ————— ¥ 680 (税別)
- 792R ストレートテストピン (赤) ————— ¥ 550 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— ¥ 260 (税別)

ケース一体型 デジタルマルチメーター

高精度なコンパクトDMM



SK-6555

¥ 6,000 (税別)

特長

- 4000カウント大型LCDを採用。
- ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。
- 最大/最小値、偏差測定が可能。
- 0.5%DCVの高精度。

一般仕様

表示：4000カウントLCD、文字高 14mm
 サンプリング：3回/秒
 レンジ切替：オート/マニュアルレンジ
 電源：3V CR 2032 電池 1個
 寸法・重量：118(H)×78(W)×16(D)mm、110g
 付属品：電池(3V CR 2032)1個 内蔵

	レンジ	分解能	精度	入力抵抗
直流電圧	400mV	100μV	±0.5%rdg±3dgt	≥100MΩ
	4V	1mV		≈11MΩ
	40V	10mV	≈10MΩ	
	400V/600V	100mV/1V		
交流電圧	4V	1mV	±1.5%rdg±5dgt	≈11MΩ
	40V/400V	10mV/100mV		≈10MΩ
	600V	1V		
抵抗	レンジ	分解能	精度	試験電流
	400Ω	0.1Ω	±1.5%rdg±4dgt	≤0.2mA
	4kΩ	1Ω		≤50μA
	40kΩ	10Ω	±1.0%rdg±3dgt	≤5μA
	400kΩ	100Ω		≤0.5μA
	4MΩ	1kΩ	±3.0%rdg±3dgt	≤50nA
	40MΩ	10kΩ		±7.0%rdg±3dgt
			開放端子間電圧：約0.44V	

別売付属品

- 940 ワニグチクリップ ————— ¥ 680 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— ¥ 260 (税別)

■SK-6555の特長

テスターとケースが一体化
 テストリードもすっきり収納
 上部のロータリースイッチ
 で操作が簡単

読み取りやすい大型LCD

テストリードはケース外側に
 出すことも出来ます。



オシロスコープ

デジタルマルチメーター

アナログマルチメーター

クランプメーター

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品