

アナログマルチテスター 一覧

機種名	KF-30KIT	KF-32	KF-1	KF-6	KF-7	KF-8	KF-20
直流電圧	(内部抵抗:20kΩ/V) 0.3V 3V 12V 30V 120V 300V —	(内部抵抗:20kΩ/V) 0.3V 3V 12V 30V 120V 300V 1200V	(内部抵抗:2kΩ/V) 10V 50V 250V 500V — — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 2.5V 10V 50V 250V 500V — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 10V 50V 250V 500V — — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 30V — — — — — —	(内部抵抗:20kΩ/V) 0.3V 3V 12V 30V 120V 300V 1200V
交流電圧	(内部抵抗:10kΩ/V) 12V 30V 120V 300V —	(内部抵抗:10kΩ/V) 12V 30V 120V 300V 1200V	(内部抵抗:2kΩ/V) 50V 250V 500V — — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 10V 50V 250V 500V — — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 50V 250V 500V — — — —	(内部抵抗:2kΩ/V) 150V 300V — — — — —	(内部抵抗:10kΩ/V) 12V 30V 120V 300V 1200V
直流電流	60μA 3mA 30mA 300mA —	60μA 3mA 30mA 600mA 12A ※1	50mA 250mA — — —	10mA 500mA — — —	25mA 250mA — — —	— — — — —	60μA 3mA 30mA 300mA —
抵抗	5kΩ 500kΩ 5MΩ	5kΩ 500kΩ 5MΩ	1kΩ (0~1MΩ)	10kΩ 100kΩ 1MΩ	10kΩ 1MΩ —	— — —	5kΩ 500kΩ 5MΩ
低周波出力	—	—	●	●	●	—	—
導通試験	●	●	—	●	—	●	—
電池チェック	●	—	●	●	●	●	●
保護回路	●	●	●	●	●	●	●
価格	¥5,000 (税別)	¥5,980 (税別)	¥2,760 (税別)	¥3,600 (税別)	¥3,600 (税別)	¥3,600 (税別)	¥5,200 (税別)

※1: 12Aレンジでの連続測定は1分間以内。次回測定まで1分間以上の間隔が必要。

アナログマルチテスター (キットテスター)

学校教材用組み立てキット



KF-30KIT

¥5,000 (税別)

特長

- 組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。
- 1.5V電池チェック、導通チェック付き。
- 詳しい組立・取扱説明書付き。

一般仕様

電源: 1.5V R6P 単3 電池1本
寸法・重量: 136 (H) × 90 (W) × 30 (D) mm、215g
付属品: 100-51 テストリード、
電池 (1.5V R6P) 1本、
スペアヒューズ F12 (0.3A / 250V) 1本内蔵

別売付属品

- 1020 キャリングケース ————— ¥2,600 (税別)
- 940 ワニグチクリップ ————— ¥680 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥260 (税別)



	レンジ	内部抵抗	許容差
直流電圧	0.3 / 3 / 12 / 30 / 120 / 300V	20kΩ/V	最大目盛値の±3%
交流電圧	12 / 30 / 120 / 300V	10kΩ/V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μ / 3mA / 30mA / 300mA	—	最大目盛値の±3%
抵抗	5k / 500k / 5MΩ (×1 / ×100 / ×1k)	—	目盛長の±3%
その他	導通試験: しきい値以下でブザー 電池チェック: 1.5V 電池 (50mA負荷)		



キット内容

オシロスコープ

デジタルマルチメーター

アナログマルチテスター

クランプメーター

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品