

研磨ベルト

つなぎ目なしのエンドレス

レジボンエンドレス
研磨ベルトYK-100



エンドレス研磨ベルトWK-80

エンドレス研磨ベルト レジボン®エンドレス研磨ベルト

〈特長〉

つなぎ目のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルト（非接合）。
つなぎ目がないため研磨時に段差の影響を受けずにスムーズな研磨が行えます。

〈仕様〉

製品名	エンドレス研磨ベルト	レジボンエンドレス研磨ベルト
製品記号(タイプ)	WK	YK
基材	袋織綿布	
研磨材	A(褐色アルミナ)	
接着剤	G/G(グルーボンド)	R/R(レジンボンド)

〈規格サイズ〉 幅100mm×周長915mm、100mm×1525mm、

〈製造寸法〉 最大400mm幅まで、周長は915mmと1525mmのみ

〈製造粒度・梱包仕様〉

	#24	#30	#36	#40	#50	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#280	#320	#400	#600	#800	#1000	
WK		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
YK	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△
1箱	規格サイズ10本(サイズによって入数が異なります)																			

△印は幅100mm×周長915mmのみとなります。



《研磨布製造装置・制御室》