

リベッター

エビ印 ハンマービット SDS-plus shank 徳用セット

HUMMER BITS BUDGET SET

- ハンマービットの徳用セットシリーズ
- コンクリート・ブロック等の穴あけに、ズラリ11タイプ

リベット

5本組

全長	有効長	刃先径	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
110	50	φ3.4mm	HB34110S	4,890円	089494
		φ3.5mm	HB35110S	4,890円	089531
		φ4.3mm	HB43110S	4,890円	057714
		φ5.0mm	HB50110S	5,070円	057752
		φ6.0mm	HB60110S	5,260円	057790

STロック

3本組

全長	有効長	刃先径	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
160	100	φ6.4mm	HB64160S	3,410円	057837
		φ8.0mm	HB80160S	3,410円	057875
		φ8.5mm	HB85160S	3,890円	057912
		φ10.5mm	HB105160S	4,120円	057950
		φ12.5mm	HB125160S	4,360円	057998
		φ12.7mm	HB127160S	4,700円	058032



エビナットナッター

アンカー・プラグ

コーキングチッパー

CAULKING CHIPPER

- コーキング作業のハツリに最適のエア一式のチッパーです
- カーテンウォール・PCパネル・打継・外壁・伸縮ジョイント・鋼板の継目・ガラス・サッシまわり・パイプまわり・用水路等のハツリ作業に



先端部



コーキングチッパー

品番コード	空気消費量	全長	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
CCM	130ℓ/min	177mm	800g	62,560円	013871

※付属チゼル MC7(2本)・MC12(1本)・MC15(1本)
※使用空気圧 0.5~0.6MPa(5~6kgf/cm²)

※チゼル

品番コード	L	W	T	参考価格	JANコード (4963202-)
MC7	170mm	7mm	1mm	2,010円	013895
MC12	170mm	12mm	1mm	3,040円	013901
MC15	170mm	15mm	1mm	4,050円	013918



寸法図



ハンマービット・チッパー