

Miniature circuit breakers

BK63H

CE(IEC), 선급인증 차단기

- 극수 : 1P, 2P, 3P, 4P
- 정격전류 : 1~63A
- 정격차단용량 : 10kA
- 순시트립특성 : B, C, D
- 보호기능 : 과부하 및 단락전류
- 상태 표시창 및 듀얼 터미널 적용
- 다양한 부속장치 :
AX, AL, SHT, UVT, OVT



ON/OFF
상태표시창



AX, AL



SHT, UVT, OVT

형명		BK63H		
프레임의 크기		63AF		
극수		1P, 2P, 3P, 4P		
정격전류, In		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A		
정격차단전류	적용규격	전압	1P	
			2P, 3P, 4P	
	IEC 60947-2, Icu	AC415V	10kA	-
		AC240V	-	10kA
	Ics(=%Icu)	75%	75%	
	IEC 60898	AC240/415V	10kA	10kA
정격전압	AC	240V	240/415V	
	DC	60V	125V	
정격절연전압(Ui)		AC 500V		
정격임펄스전압(Uimp)		AC 6kV		
정격주파수		50/60 Hz		
순시트립동작특성		B(4In), C(7.5In), D(12In)		
보호기능		과부하, 단락전류		
내구수명	전기적	10,000회		
	기계적	20,000회		
보호등급		IP20		
전선치수 및 토크		18-4 AWG (0.75 ... 25mm ²) 20 Kgf.cm		
설치방식		35mm Din Rail부착		
단자구조		Lug/Screw 이중구조		
과전류트립방식		열동전자식(Thermal-Magnetic)		
주위온도		-25~+55°C(사용)		
인증현황		CE, 안전인증(KC), SEMKO CB		
		선급: ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, RINA		