

マン・ウント・フンメルEDMフィルター (3~5 μ m) 製品ラインアップ

	H 15 190/16 Φ 150 mm x 375 mm, Φ 32 mm センターチューブ アジエ・シャルミー ワイヤー放電加工機用		H 15 475/1 Φ 150 mm x 375 mm, Φ 32 mm センターチューブ アジエ・シャルミー 放電加工機用
	H 34 1390 Φ 340 mm x 300 mm, 接続ネジサイズ - G 3/4" 接続コネクタ 一式付属 ファナック, 牧野フライス製作所, 三菱電機, 西部電機などのワイヤー放電加工機用		H 34 2090 Φ 340 mm x 450 mm, 接続ネジサイズ - G 3/4" アジエ・シャルミー, 三菱電機などの ワイヤー放電加工機用
	H 34 1290/3 Φ 340 mm x 300 mm, Φ46mm センターチューブ アジエ・シャルミー, ファナック, ソディック などのワイヤー放電加工機用		H 34 1790/2 Φ 340 mm x 450 mm, Φ47 mm センターチューブ アジエ・シャルミーのワイヤー放電加工機用
	H 34 1380/40 KIT Φ 340 mm x 300 mm, 接続ネジサイズ - G 3/4" 接続コネクタ 一式付属 ファナック, 牧野フライス製作所, 三菱電機, 西部電機などのワイヤー放電加工機用		H 34 2240/40 KIT Φ 340 mm x 450 mm, 接続ネジサイズ - G 3/4" 接続コネクタ 一式付属 アジエ・シャルミー, 三菱電機, ファナックなどのワイヤー放電加工機用
	H 34 1070/40 Φ 340 mm x 300 mm, Φ46mm センターチューブ アジエ・シャルミー, ファナック, ソディック などのワイヤー放電加工機用		H 34 1158/40 Φ 340 mm x 450 mm, Φ46 mm センターチューブ アジエ・シャルミー, ファナック, ソディック などのワイヤー放電加工機用
	H 31 967/40 Φ 310 mm x 507 mm, Φ 29 mm センターチューブ 三菱電機, Exeron, Brother, Nassovia などのワイヤー放電加工機用		H 31 1033/40 Φ 302 mm x 503 mm, 接続ノズル付 三菱電機, 牧野フライス製作所 西部電機などのワイヤー放電加工機用 H 31 1033/41 - OPS Ingersoll
	H 26 644/20 Φ261 mm x 280 mm Φ46 mm センターチューブ 放電加工機用		H 26 644/21 Φ 261 mm x 280 mm, Φ46 mm センターチューブ 放電加工機用

上記以外のフィルターもお問い合わせに応じて対応が可能です。



マン・ウント・フンメル・ジャパン株式会社 産業フィルター事業部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-15-10

Tel:045-470-4588 · Fax:045-470-0812 · www.mann-hummel.com / info.jp@mann-hummel.com