

本体幅30mmサイズ PCU08030 ・ PCU12030



- 最小ピッチ 8mmの、手のひらに載る極小サイズ!!
- 駆動源は装置に合わせて選定していただくことが可能です。
- モータ&センサオプションはオリエンタルモーター(株)の2相ステッピング「CVK」とαSTEP(DC電源タイプ)2種類から選べます。

■バリエーション

モデルNo.	連数							
	2	3	4	5	6	7	8	9
PCU08030	○	○	○	○				
PCU12030					○	○	○	○

■製品質量

モータ無し	0.16	0.16	0.17	0.18	0.24	0.24	0.25	0.26
2相 (CVK) 付	0.31	0.31	0.32	0.33	0.39	0.39	0.40	0.41
α STEP 付	0.35	0.35	0.36	0.37	0.43	0.43	0.44	0.45

(kg)

製品記号の読み方

PCU 080 30 F 4 — MSO 24SB

本体長さ	本体幅	動作仕様	連数	モータ&センサ	モータ記号
080: 80mm 120: 120mm	30: 30mm	F: フリーストローク T: 特殊	2: 2連 3: 3 " " 4: 4 " " 5: 5 " " 6: 6 " " 7: 7 " " 8: 8 " " 9: 9 " " n: 特殊	無記号: なし MSO: モータ&センサ付 MT: 特殊	23DB: PKP223D15B2-L (注1) 24SB: ARM24SBK (注2)



型式例 PCU12030F9-MSO23DB

※ お問い合わせください