

# デジタルマルチメータ・アナログマルチテスタ

## 3.5インチTFTモニタ付きマルチテスタ

Report II



### CCTVなど、映像関連製品設置時の測定や交渉診断に威力を発揮

●映像信号テスト機能 ●デジタルテスタ機能 ●LANケーブル機能

■CCTV仕様

電気的特性	入力電圧	DC 12V±10%、1.2A以上
	バッテリー	内蔵リチウムポリマー電池 充電時間 最大約6時間 動作時間 フル充電で約3時間
映像	TV方式	NTSC/PAL
	映像入出力	1Vpp 75Ω
PTZ動作テスト	プロトコル	Multi
	転送速度	2400bps~38400bps
	転送方式	RS-422、RS-485
外形寸法	88(W)×40(H)×126(D)mm(折りたたみ時)	
使用環境	温度-10℃~50℃、湿度30~90%(結露しないこと)	
保存環境	温度-20℃~60℃、湿度70%以下(結露しないこと)	
充電電圧	12V±10%、1.2A以上(専用チャージャー付属)	

■デジタルテスタ仕様

測定モード	測定範囲	最小測定値	正確度
DC電圧	400mV	100μV	±(2.5%+4dgt)
	4V	1mV	
	40V	10mV	±(2.5%+4dgt)
	300V	100mV	
AC電圧	4V	1mV	
	40V	10mV	±(2.5%+4dgt)
	300V	100mV	
抵抗	400Ω	0.1Ω	±(2.0%+4dgt)
	4kΩ	1Ω	
	40kΩ	10Ω	±(2.0%+2dgt)
	400kΩ	100Ω	
	4MΩ	1kΩ	±(2.0%+4dgt)
	40MΩ	10kΩ	±(3.0%+5dgt)
導通チェック	抵抗値20Ω以下のときにピー音が鳴ります。		

希望小売価格 ¥73,290(税込) [税抜 ¥69,800] JANコード/4986702202491

## アナログミニテスタ



MT-4B



### ミニサイズで導通ブザー付

D C V	10/50/250/500
A C V	10/50/250/500
D C A	0.5/50/250
Ω	1KΩ
バッテリーテスト	1.5V/9V
電源	UM-3(1.5V)×1
寸法・重量	69(W)×100(H)×32(D)mm 約135g

希望小売価格 ¥2,310(税込) [税抜 ¥2,200] JANコード/4986702101268

## アナログマルチテスタ



MT-31

校正証明



### 導通ブザー・ハードケース付

●基本機能のほか、導通ブザー・hFEテスト、OUTPUT端子メーターOFFレンジ付  
●ヒューズ&ダイオード保護 ●内磁型メーター素子

D C V	0.25V/2.5V/10V/50V/250V/1000V
A C V	10V/50V/250V/1000V
D C A	50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
Ω	R×1(0~2kΩ、センター20Ω)、10×100×1k×10k
d B	-10~22dB(Max. =Add. 40)
電源	UM-3(1.5V)×2、006P(9V)×1
寸法・重量	98(W)×150(H)×38(D)mm 約250g

希望小売価格 ¥4,725(税込) [税抜 ¥4,500] JANコード/4986702101107

別売品 携帯ケース 型式:HC31/32

希望小売価格 ¥1,260(税込) [税抜 ¥1,200] ※P56参照

## アナログマルチテスタ



MT-32

校正証明



### バッテリーテスト(1.5V/9V)

●ヒューズ&ダイオード保護  
●内磁型メーター素子  
●傾斜スタンド付

D C V	0.25V/2.5V/10V/50V/250V/1000V
A C V	10V/50V/250V/1000V
D C A	50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
Ω	R×1(0~2kΩ、センター20Ω)、10×100×1k×10k
バッテリーテスト	1.5V/9V
d B	-10~22dB(Max. =Add. 40)
電源	UM-3(1.5V)×2、006P(9V)×1
寸法・重量	98(W)×150(H)×38(D)mm 約250g

希望小売価格 ¥3,990(税込) [税抜 ¥3,800] JANコード/4986702101114

別売品 携帯ケース 型式:HC31/32

希望小売価格 ¥1,260(税込) [税抜 ¥1,200] ※P56参照