

# 導通チェッカー・検電器

●ホームチェッカー   

MT-3H



## 家庭で簡単に使えるテスター

●各レンジと目盛りを同色に色分けし、操作性向上

D C	V	30V
A C	V	150V/300V
電池	チェック	1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池
導通	チェック	約50Ω以下でブザー音
電	源	UM-3(1.5V)×1
寸法・重量		69(W)×100(H)×32(D)mm 約135g

希望小売価格 **オープン価格**

JANコード/4986702101251

●低圧用検電器

DT-48



## 感度調整機能付

使用電圧範囲	AC50V~600V、50/60Hz共用	
対象電線	被覆線	
検知表示	LED/ブザー	
感度調整	感度調整ボリュームつき ※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。	
使用温・湿度	0℃~40℃ 湿度80%RH以下	
電	源	LR-44×2本
寸法・重量		26(W)×145(H)×31(D)mm 約34.5g(電池含む)
付	属品	LR-44(2本)サービス電池付

希望小売価格 **¥2,310** (税込) [税抜 ¥2,200] JANコード/4986702202309

●導通チェッカー

DT-36



## 導通チェックを手軽に

- 配線の断線チェックに
- 回路の導通を赤色LEDまたはメロディで知らせます

電	源	単3(1.5V)×2(付属)
導	通	60Ω以下でLEDまたはメロディ
寸法・重量		64(W)×94(H)×19(D)mm 約94g

希望小売価格 **¥2,310** (税込) [税抜 ¥2,200] JANコード/4986702401153