

デジタルパネルメータモジュール

直流電圧計デジタルパネルメータモジュール(DPM)



2000カウント
P72V(DIN サイズ72×36)



4000カウント
P96V(DIN サイズ96×48)



すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電圧計

- DIN規格72×36(mm) 電圧計(P72V)
- DIN規格96×48(mm) 電圧計(P96V)
- 2000カウントDPM(電圧計P72V)
- 4000カウントDPM(電圧計P96V)
- 基板上のコネクターの差し替えによるレンジ設定

型 式	MT-P72V					MT-P96V			
表 示	3%LCDディスプレイ 最大表示1999					3%LCD ディスプレイ 最大表示3999			
文 字 高	17.2mm					24.9mm			
入力オーバー表示 レンジ切替	OL表示 手動切替								
表 示 更 新	3回/秒					2回/秒			
測 定 レン ジ	199.9mV	1.999V	19.99V	199.9V	400V	399.9mV	3.999V	39.99V	399.9V
分 解 能	100μV	1mV	10mV	100mV	1V	100μV	1mV	10mV	100mV
精度(%rdg±dgt)	1.0±2	0.8±2	1.0±2	1.0±2	1.0±2	1.0±2	0.8±2	1.0±2	1.0±2
内部抵抗(MΩ)	>100MΩ	11MΩ	10MΩ	10MΩ	10MΩ	>100MΩ	11MΩ	10MΩ	10MΩ
最大入力	450V					450V			
使用温・湿度	0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと								
保存温・湿度	-10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと								
電 源	DC3V~14V (定格電圧:3V)								
起 動 条 件	電源電圧立ち上がり条件:0V~3V まで1 秒未満 起動前電源OFF 時間:3秒以上								
消費電流(3~14V)	3±2mA								
サ イ ズ	約72(W)×36(H)×22(D)mm					約96(W)×48(H)×22(D)mm			
質 量	約30g					約50g			
価 格	¥5,250 (税込) [税抜 ¥5,000]					¥6,300 (税込) [税抜 ¥6,000]			
J A N コード	4986702101374					4986702101381			

直流電流計デジタルパネルメータモジュール(DPM)



2000カウント
P72C(DIN サイズ72×36)



4000カウント
P96C(DIN サイズ96×48)



すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計

- DIN規格72×36(mm) 電流計(P72C)
- DIN規格96×48(mm) 電流計(P96C)
- 2000カウントDPM(電流計P72C)
- 4000カウントDPM(電流計P96C)
- 基板上のコネクターの差し替えによるレンジ設定

型 式	MT-P72C					MT-P96C			
表 示	3%LCDディスプレイ 最大表示1999					3%LCD ディスプレイ 最大表示3999			
文 字 高	17.2mm					24.9mm			
入力オーバー表示 レンジ切替	OL表示 手動切替*								
表 示 更 新	3回/秒					2回/秒			
測 定 レン ジ	199.9μA	1999μA	19.99mA	199.9mA	399.9μA	3999μA	39.99mA	399.9mA	
分 解 能	0.1μA	1μA	10μA	100μA	0.1μA	1μA	10μA	100μA	
精度(%rdg±dgt)	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2	1.2±2
内部抵抗	100Ω	100Ω	1Ω	1Ω	100Ω	100Ω	1Ω	1Ω	
最大入力	50mA	50mA	500mA	500mA	50mA	50mA	500mA	500mA	
使用温・湿度	0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと								
保存温・湿度	-10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと								
電 源	DC3V~14V (定格電圧:3V)								
起 動 条 件	電源電圧立ち上がり条件:0V~3V まで1 秒未満 起動前電源OFF 時間:3秒以上								
消費電流(3~14V)	3±2mA								
サ イ ズ	約72(W)×36(H)×22(D)mm					約96(W)×48(H)×22(D)mm			
質 量	約30g					約50g			
価 格	¥5,250 (税込) [税抜 ¥5,000]					¥6,300 (税込) [税抜 ¥6,000]			
J A N コード	4986702101398					4986702101404			

*測定レンジ[199.9μAと1999μA]、[19.99mAと199.9mA]間の切替え(P72Cの場合)
または、「399.9μAと3999μA」、「39.99mAと399.9mA」間の切替え(P96Cの場合)は自動で行われます。

MT-P72V/MT-P72C



MT-P96V/MT-P96C

