

デジタル温度・湿度計

Mother Tool
General Catalogue 2013~2014

デジタル温湿度計

MHT-381SD



SDカードを使用することで
メモリー容量が増大。

- SDカードにデータ保存。
1GB~16GBまで対応
- SDカードをパソコンに取り込むだけで
Excelデータ編集が可能です。
- 温度(分解能:0.1℃)・湿度(分解能:
0.1%)の高分解能測定可能。
- 液晶が大きく読み易い。
- 壁面取付けユニット付き。
- USBでPC接続可能。(別売)

希望小売価格 ¥28,140 (税込) [税抜 ¥26,800] JANコード/4986702202521

型 式	MHT-381SD
セ ン サ	温・湿度センサ
表 示	3桁表示 LCDサイズ:60×50mm
測 定 範 囲	分 解 能 精 度
温 度	0~50℃ 0.1℃ ±(0.8℃)
湿 度	10~90% 0.1%RH ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満
使 用 環 境	0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと
デ ー タ 出 力	SDカード/USB出力
メ モ リ ー カ ー ド	SDカード 1G~16Gまで対応
時 計 機 能	内蔵(年/月/日/時/分/秒)
測 定 間 隔	5/10/30/60/120/300/600秒/オート
使 用 環 境	温度0~50℃ 湿度10~85%RH
寸 法 ・ 重 量	132×80×32(mm)・約282g
電 源	UM4、AAA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
標 準 付 属 品	SDカード(1GB)・壁面取付けユニット・電池・取説
別 売 品	専用ACアダプタ/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

デジタル温湿度・気圧計

MHB-382SD



カードリーダーとしてデータを
読み込ませることが可能。

- SDカードにデータ保存。
1GB~16GBまで対応
- SDカードをパソコンに取り込むだけで
Excelデータ編集が可能です。
- 温度(分解能:0.1℃)・湿度(分解能:
0.1%)・気圧を同時表示。
- 警告音ON/OFF設定可能。
- 気圧単位切り替え可能。
- 液晶が大きく読み易い。
- 壁面取付けユニット付き。
- USBでPC接続可能。(別売)

希望小売価格 ¥30,240 (税込) [税抜 ¥28,800] JANコード/4986702202538

型 式	MHB-382SD
測 定 レ ン ジ	相対湿度・温度・気圧
デ ィ ス プ レ イ	LCDサイズ:60×50mm
測 定 範 囲	分 解 能 精 度
温 度	0~50℃ 0.1℃ ±(0.8℃)
湿 度	10~90% 0.1%RH ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満
気 圧	hpa 10.0~1000.0 0.1 ±2hpa mmHg 7.5~825.0 0.1 ±1.5mmHg inHg 0.29~32.48 0.01 ±0.1inHg
使 用 環 境	0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと
デ ー タ 出 力	SDカード/USB出力
メ モ リ ー カ ー ド	SDカード 1G~16Gまで対応
時 計 機 能	内蔵(年/月/日/時/分/秒)
測 定 間 隔	5/10/30/60/120/300/600秒またはオート 初期設定は60秒
使 用 環 境	温度0~50℃ 湿度10~85%RH
寸 法 ・ 重 量	132×80×32(mm)・約285g
電 源	UM4、AAA×6本 DC9Vアダプタ(別売)
標 準 付 属 品	SDカード(1GB)・壁面取付けユニット・電池・取説
別 売 品	専用ACアダプタ/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

SDスロット付データロガデジタル温湿度・CO₂計

MCH-383SD



SDカードを使用することで、
メモリー容量が増大。本体を
カードリーダーとしてデータ
を読み込ませることが可能。

- SDカードにデータ保存。1GB~16GBまで対応
- SDカードをパソコンに取り込むだけで
Excelデータ編集が可能です。
- 温度(分解能:0.1℃)・湿度(分解能:
0.1%)・CO₂を同時表示。

希望小売価格 ¥47,250 (税込) [税抜 ¥45,000]
JANコード/4986702202552

別売品 USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/
専用ソフト:型式SW-U801-WIN

型 式	MCH-383SD
測 定 レ ン ジ	相対湿度・温度・CO ₂ (二酸化炭素)
デ ィ ス プ レ イ	LCDサイズ:60×50mm
測 定 範 囲	分 解 能 精 度
温 度	0~50℃ 0.1℃ ±(0.8℃)
湿 度	10~90% 0.1%RH ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満
C O ₂	0~4000ppm 1ppm ±40ppm(1000ppm以下) ±5%rdg(1001~3000) ±250ppm(3001ppm以上)
使 用 環 境	0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと
デ ー タ 出 力	SDカード/USB出力
時 計 機 能	内蔵(年/月/日/時/分/秒)
測 定 間 隔	5秒/回
使 用 環 境	温度0~50℃ 湿度10~85%RH
寸 法 ・ 重 量	132×80×32(mm)・約285g
電 源	UM4、AAA×6本 DC9VACアダプタ
標 準 付 属 品	SDカード(1GB)・壁面取付ユニット・電池・ACアダプタ・取説

デジタル温湿度・露点計

MAX MIN DATA HOLD % °C

HT-305



露点の温度管理も
可能な温湿度計

- 湿度データの最高・最低を表示
- セパレートタイプ温・
湿度センサ(コード長1.2m)付属

測 定 範 囲	湿度10~95%・温度0~50℃
分 解 能	0.1%RH・0.1℃
確 度	湿度:±3%(<70%RH) 左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃
サンプリング	0.8秒/回
セ ン サ	薄膜静電容量センサ(湿度) サーミスタセンサ(温度)
付 属 品	電池・湿度プローブ・取説
電 源	006P(9V)×1
寸 法 ・ 重 量	本体60(W)×135(H)×33(D)mm 約350g プローブ:197mm

希望小売価格 ¥15,750 (税込) [税抜 ¥15,000] JANコード/4986702302214