

## ● 室内用アナログ温湿度計

MTH-115G/MTH-115W



MTH-115G



MTH-115W

### 快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付

- 室内の快適な温度作り・空調チェックに
- 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
- 冷暖房使用の目安にも最適
- 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)

項目	温度	湿度
測定範囲	-10~50℃	0~100%RH
最小目盛	1℃	2%RH
精度	±1.5℃(23℃±5℃) 上記以外±2℃	±5%(23℃±5℃ 40~80%) 上記以外±10%
使用温湿度	-10~50℃ 湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)	
保存温湿度	-20~50℃ 湿度70%RH以下(ただし結露のないこと)	
サイズ	約φ129×34mm 重量約107g	



▲卓上



▲壁掛け

希望小売価格 オープン価格 MTH-115G:JANコード/4986702301866  
MTH-115W:JANコード/4986702301859

## ● デジタルデカ文字温湿度計

MT-890



### コンフォート表示機能付

- コンフォート(快適さ)表示機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度:0~50℃	湿度:10~99%
分解能	温度:0.1℃	湿度:1%
確度	温度:±1℃	湿度:±5%
測定周期	約10秒/回	
電源	単4(1.5V)×1(お試し電池付)	
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)	
寸法・重量	100(W)×110(H)×20(D)mm 約130g	
付属品	電池	

希望小売価格 ¥2,310(税込) [税抜 ¥2,200] JANコード/4986702302351

## ● デジタルデカ文字温湿度計

MT-891



### 時計機能付

- アラーム機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度(IN):0~50℃	温度(OUT):-50~70℃	湿度:15~99%
分解能	温度:0.1℃	湿度:1%	
確度	温度:±1℃(15~35℃)左記以外は±2℃ 湿度:±5%(15~35℃、40~80%)左記以外は±8%		
測定周期	約5秒/回		
電源	単4(1.5V)×1(お試し電池付)		
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)		
寸法・重量	100(W)×108(H)×21(D)mm 約130g		
付属品	OUTPUTセンサーコード(約3m)、電池		

希望小売価格 ¥2,625(税込) [税抜 ¥2,500] JANコード/4986702302368