

# MT-4081J カード型マルチメータ

AC V DC V Ω ← → Hz (f) DATA HOLD AUTO OFF 日本語

校正証明



## オールインワンデジタルマルチメータ

- 4000カウント
- コンデンサ容量測定
- 周波数測定
- デューティ比測定
- 相対値測定
- 指示板日本語版対応品
- データホールド

D	C	V	4V/40V/400V/600V	
A	C	V	4V/40V/400V/600V	
		Ω	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	
周	波	数	99.9Hz/0.999kHz/9.99kHz/99.9kHz	
静	電	容	量	4.000nF/40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/100μF
デ	ュー	ティ	比	0.1%~99.9%
そ	の	他	導通テスト・ダイオードテスト	
電	源	CR-2032(3V)×1		
サ	イ	ズ	57(W)×110(H)×11(D)mm 約76g	

希望小売価格 オープン価格

JANコード 4986702303464

別売品 テストピン 型式:T-2/ワニ口クリップ 型式:C-123 ※P61参照