

メッキ付継手

◆フレキシブルチューブは、238頁を参照してください。

フレキ用エルボ

S2TL MB



寸法	H	L	価格	入数
13	31	33	630	50/200
20	32	35	920	40/160
20×13	31	35	920	40/160

※20×13は13がフリーチューブ用です。
◎材質：青銅製クロームメッキ

フレキ用エルボ

S2TLK MB

NEW



寸法	価格	入数
13	600	10/200

◎材質：黄銅製クロームメッキ

フレキ用エルボ袋ナット付

S2TLNM MB



寸法	価格	入数
13	1,600	50/200

◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ
パッキン / NBR

フレキ用エルボ袋ナット付

S2TLN MB



寸法	H	L	価格	入数
13	36	31	1,400	50/200
20×13	38	31	1,760	40/160

※20×13は13がフリーチューブ用です。
◎材質：本体 / 青銅製クロームメッキ
パッキン / NBR
◎（ ）内寸法は20×13です。

フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

S2TLNK MB



寸法	H	L	価格	入数
13×24	24	33	940	10/200
13×35	35	33	940	10/200

◎材質：本体 / 黄銅製クロームメッキ
パッキン / EPDM

フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

S2TLNKW MB



寸法	H	L	価格	入数
NEW 13×24	24	27	1,140	10/200
13×35	35	35	1,140	10/200

◎材質：本体 / 黄銅製クロームメッキ
パッキン / EPDM

フレキ用ニップル(オス×メス)

S2TE MB



寸法	価格	入数
20×13	540	50/400

◎材質：本体 / 黄銅製クロームメッキ
パッキン / EPDM

フレキ用ニップル袋ナット付

S2TN MB



寸法	価格	入数
13×20	1,100	10/50

◎材質：本体 / 黄銅製クロームメッキ
パッキン / EPDM

内ネジニップル

S2TF MB



寸法	価格	入数
13	560	50/300

◎材質：青銅製クロームメッキ

逆止弁

MC116 MB

●機器の取替時の配管内の逆流を防ぎます。



寸法	L	価格	入数
13	30	1,260	10/100
NEW 20	32	1,980	10/50

◎材質：本体 / 黄銅製クロームメッキ
パッキン / EPDM
※出流時流す方向 / オス×メス
※弁体の向きを変えらることにより流す方向を変更できます。

※最高使用温度80℃