

## フレキシブルチューブ



ミヤコ株式会社の  
商標登録マークです。

### 注意【施工上の注意】(フレキシブルチューブ・フリーカットチューブ)

下記内容を必ず守って、施工してください。

- 相手部品との接続の際、施工前にシート面に異物が付かない様を確認してください。
- 接続する部品が剥離しますので、同じ箇所での曲げを繰り返さないでください。
- 埋設施工はしないでください。
- ネット橋元(シート面から50mm以内での曲げ)は行わないでください。

● 後小径の曲げはしないでください。

通常の曲げ(内側)は、呼び径の3倍です。

<呼び径13φ-R39 呼び径20φ-R60 呼び径25φ-R75>

- フレキを曲げてから相手部品と接続するようしてください。
- 必ずずれ及び長さ不足の状態で無理な接続はしないでください。
- ファンコイルには、ファンコイル用を使用してください。

- 温度の総め付けトルクを指すときとネジ部やパッキンを傷めますので、下記のトルクで締付けください。

| 呼び径 | EPDMパッキン | ノンアスベストパッキン |
|-----|----------|-------------|
| 13  | 10~15N・m | 20~25N・m    |
| 20  | 15~20N・m | 30~35N・m    |
| 25  | 20~25N・m | 40~45N・m    |

▶ パッキンは241頁を参照してください。

### ツバリング式フリーチューブ

#### S2S MB



※φD 13A(16)20A(20)

#### ■13A

| 寸法L | EPDM | ノンアス  | 入数     |
|-----|------|-------|--------|
| 100 | 640  | 680   | 10/100 |
| 150 | 640  | 650   | 10/100 |
| 200 | 660  | 700   | 10/100 |
| 250 | 690  | 770   | 10/100 |
| 300 | 730  | 820   | 10/100 |
| 350 | 810  | 900   | 10/100 |
| 400 | 840  | 960   | 10/100 |
| 450 | 900  | 1,000 | 10/100 |
| 500 | 920  | 1,080 | 10/100 |

※ノンアスパッキン仕様あり  
(例)13×100NA

#### ■20A


| 寸法L  | EPDM  | ノンアス  | 入数     |
|------|-------|-------|--------|
| 600  | 1,080 | 1,240 | 10/100 |
| 700  | 1,200 | 1,400 | 10/100 |
| 800  | 1,420 | 1,540 | 10/50  |
| 900  | 1,640 | 1,680 | 10/50  |
| 1000 | 1,860 | 1,860 | 10/50  |
| 1200 | 2,400 | —     | 50     |
| 1500 | 2,800 | —     | 50     |
| 2000 | 3,800 | —     | 50     |
| 3000 | 6,940 | —     | 50     |

●材質:本体 SUS304  
パッキン EPDM/ノンアスベスト  
※日本水産協会検査合格証書付もあります。

(図 G-159)

### ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

#### S2SS MB




| 寸法L | 価格    | 入数     | 寸法L | 価格    | 入数     | 寸法L  | 価格    | 入数    |
|-----|-------|--------|-----|-------|--------|------|-------|-------|
| 150 | 1,720 | 10/100 | 400 | 1,900 | 10/100 | 800  | 2,240 | 10/50 |
| 200 | 1,760 | 10/100 | 450 | 1,940 | 10/100 | 900  | 2,340 | 10/50 |
| 250 | 1,800 | 10/100 | 500 | 1,970 | 10/100 | 1000 | 2,440 | 10/50 |
| 300 | 1,840 | 10/100 | 600 | 2,060 | 10/100 |      |       |       |
| 350 | 1,870 | 10/100 | 700 | 2,140 | 10/100 |      |       |       |

●材質:本体 SUS304  
ナット SUS304  
パッキン EPDM

### フリーチューブ(ファンコイル用)

#### S2WL MB



※φD 13A(14)20A(19)25A(25)  
※φD 7 13A(19.5)20A(24.5)25A(32)

#### ■13A

| 寸法L  | 価格    | 入数     |
|------|-------|--------|
| 100  | 860   | 10/100 |
| 150  | 860   | 10/100 |
| 200  | 940   | 10/100 |
| 250  | 1,040 | 10/100 |
| 300  | 1,120 | 10/100 |
| 350  | 1,280 | 10/100 |
| 400  | 1,320 | 10/100 |
| 450  | 1,500 | 10/100 |
| 500  | 1,680 | 10/100 |
| 600  | 2,100 | 10/100 |
| 700  | 3,160 | 10/100 |
| 800  | 4,260 | 10/50  |
| 900  | 5,140 | 10/50  |
| 1000 | 5,640 | 10/50  |

#### ■20A

| 寸法L  | 価格    | 入数     |
|------|-------|--------|
| 100  | 1,440 | 10/100 |
| 150  | 1,300 | 10/100 |
| 200  | 1,320 | 10/100 |
| 250  | 1,520 | 10/100 |
| 300  | 1,640 | 10/100 |
| 350  | 1,900 | 10/100 |
| 400  | 2,000 | 10/100 |
| 450  | 2,160 | 10/100 |
| 500  | 2,460 | 10/100 |
| 600  | 3,180 | 10/100 |
| 700  | 4,380 | 5/50   |
| 800  | 6,080 | 5/25   |
| 900  | 7,120 | 5/25   |
| 1000 | 8,320 | 5/25   |

#### ■25A

| 寸法L | 価格    | 入数   |
|-----|-------|------|
| 150 | 3,160 | 5/50 |
| 200 | 3,460 | 5/50 |
| 250 | 3,920 | 5/50 |
| 300 | 4,260 | 5/50 |
| 350 | 4,740 | 5/50 |
| 400 | 5,080 | 5/50 |
| 450 | 5,500 | 5/50 |
| 500 | 5,960 | 5/50 |
| 600 | 6,440 | 5/50 |

●材質:本体 SUS316L  
パッキン ノンアスベスト  
※日本水産協会検査合格証書付もあります。  
(図 G-159)

### ツバリング式フリーチューブ異径

#### S2SE MB

- 継手を使わずにサイズ変更が可能です。

| 寸法L | 価格    | 入数   |
|-----|-------|------|
| 100 | 1,320 | 5/50 |
| 200 | 1,360 | 5/50 |
| 300 | 1,500 | 5/50 |
| 400 | 1,700 | 5/50 |
| 500 | 1,800 | 5/50 |

●材質:本体 SUS316L  
パッキン EPDM

注意 パッキンは専用品となります。必ず同製品を使用ください。

### 銅フリーチューブ

#### S2C MB



| 寸法L | 価格    | 入数     |
|-----|-------|--------|
| 150 | 1,160 | 10/100 |
| 200 | 1,240 | 10/100 |
| 250 | 1,440 | 10/100 |
| 300 | 1,580 | 10/100 |
| 350 | 1,740 | 10/100 |
| 400 | 1,920 | 10/100 |
| 450 | 2,060 | 10/100 |
| 500 | 2,300 | 10/100 |
| 600 | 2,680 | 10/100 |

●材質:本体 リン酸銅  
パッキン ノンアスベスト