

# バイス Vice

## 球形バイス Sphere Vice

### VI61

■ 両開きの球形バイスです。全体が自由に傾斜するためベストポジションが得られ、効率の良い作業ができます。上部の六角ボルトを自在に動かし異形ワークにもしっかり対応。  
■ 締めつけハンドルは取り外し式です。

Double opening sphere vice. Whole body can be inclined freely and easy to have the best position for your efficient work. Variant workpiece can be held by hexagon head bolts on the top. Tightening handle is removable.

材質 Materials	本体：スチール製 可動体：ロストワックス 口金：S45C	Body: Steel Movable Body: Lost wax Mouthpiece: S45C
球の直径 Diameter of Vice	106mm	
高さ Height	120mm	
重量 Weight	4.8kg	



6角ボルトを自在に動かすことで異形物に対応  
Compatible with variant workpiece by adjusting hexagon head bolts.



対応例 Example of Clamping



作業例 Example of Work

## クランプユニバーサルバイス Universal Bench Vice

### VI54

■ 片開きのバイスです。■ 傾斜±45° 360度回転。  
Single moving vice. Vice turns 360-degree and inclines at 45-degree.

高さ Height	155mm
重量 Weight	0.85kg
口金の幅 Width of Mouthpiece	78mm
口金の開き Range of Clamping	55mm
口の深さ Depth of Mouthpiece	30mm
最大クランプ厚さ Maximum Clamping Thickness	50mm

