

### すべりにくいゴムグリップ

DM-11



DM-R11(赤色グリップ)※ケースはグレー色



DM-1B



DM-S1B(ステンレス刃)



### 衝撃に強い プラスチックグリップ



DM-1



### デンコーマック® (電工ナイフ)

- 刃の折りたたみ不要！  
ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとともスムーズです。
- すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
- 切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります。(DM-S1B)

●DM-11、-R11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です！

※DM-11L(左利き用)はVVFケーブルの割線・皮むき機構が逆方向に付けてあります。



適用ケーブル

- 2芯(φ1.6・φ2.0)
- 3芯(φ1.6・φ2.0)
- 4芯(φ1.6)

●ケースはナイフとカッター  
どちらでも収納できます。



### ■ゴムグリップ

品番	適用	ナイフ全長	刃長	入数	最小入数	標準価格
DM-11	右利き用	240mm	88mm	10	1	3,760
DM-11H	右利き用(本体のみ(ケース無))	240mm	88mm	10	1	3,040
DM-R11	右利き用(赤色グリップ)	240mm	88mm	10	1	3,760
DM-R11H	右利き用(本体のみ(ケース無))	240mm	88mm	10	1	3,040
DM-1B	—	235mm	88mm	10	1	3,040
DM-1BH	—(本体のみ(ケース無))	235mm	88mm	10	1	2,280
DM-S1B	ステンレス刃	235mm	88mm	10	1	3,780
DM-S1BH	ステンレス刃(本体のみ(ケース無))	235mm	88mm	10	1	3,040
DM-11L	左利き用	240mm	88mm	10	1	3,760

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-1BCでご注文ください。)

### ■プラスチックグリップ

品番	ナイフ全長	刃長	入数	最小入数	標準価格
DM-1	226mm	85mm	10	1	2,160
DM-1H(本体のみ(ケース無))	226mm	85mm	10	1	1,520