

鍛造刃



デンコーマック[®] (電工ナイフ)

- 刃長が短く、使い易いサイズです。
- 折れにくい鋼を使用しています。
- 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
- ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
- すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。

種類	品番	ナイフ全長	刃長	入数	最小入数	標準価格
ケース付	DM-12	215mm	78mm	10	1	4,390
ケース無	DM-12H	215mm	78mm	10	1	3,300

※ケースのみのご注文も承ります。(DM-12Cでご注文ください。)

タテ2連ケース付



DM-WT1



DM-WT2

ケースにはデンコーマックカッター、キリマワシ各種、ハンディーフカッター28が収納できます。



155頁参照

157頁参照

159頁参照

デンコーマック[®]WT

- ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。)
- ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。



※()内寸法はDM-WT2です。



取り出しスムーズなベルト掛け

品番	セット内容	入数	最小入数	標準価格
DM-WT1	デンコーマック(DM-11H)付	10	1	4,580
DM-WT2	デンコーマック(DM-12H)付	10	1	4,870

■デンコーマックケース(タテ2連)

品番	適合	入数	標準価格
DM-WT	ケースのみ	1	2,550