

제어반 전원 콘센트

독일 표준(VDE)			제품번호
	독일 (VDE) 백색 스크류 터미널 : 최대 2 × 6 mm ² 동작 전압: 최대 250 V AC	VDE	67900
	독일 (VDE) 백색 스크류 터미널 : 최대 2 × 6 mm ² 동작 전압: 최대 250 V AC LED (황색)	VDE	67901
	독일 (VDE) 황색 스크류 터미널 : 최대 2 × 6 mm ² 동작 전압: 최대 250 V AC	VDE	67950
	독일 (VDE) 주황색 스크류 터미널 : 최대 2 × 2.5 mm ² (AWG 14) 동작 전압: 최대 250 V AC	VDE	4000-72000-0140000
	독일 (VDE) 백색 스프링 클램프 터미널 terminals: max. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14) 동작 전압: 최대 250 V AC	VDE	4000-72000-0160000
프랑스 표준 (UTE)			제품번호
	프랑스 (UTE-NF) 백색 스크류 터미널 : 최대 2 × 6 mm ² 동작 전압: 최대 250 V AC	UTE	67910
	프랑스 (UTE-NF) 백색 스크류 터미널 : 최대 2 × 6 mm ² 동작 전압: 최대 250 V AC LED (황색)	UTE	67911