

ダイレクトリング照明

MDRL Series



- 高輝度LEDが高密度に配置され、360° 全ての方向からの照明により影のない均一な照明が得られます。
- LED照明のスタンダードタイプで、幅広い用途で使用できます。
- 当社製のレンズにマッチした型式をお選びいただけます。



型式	発光色	最大定格電流IFM (A)	リング内径 (mm)	リング外径 (mm)	出射角度	質量 (g)	適応コントローラ	価格
MDRL-CR10	● 赤	0.11	ø10	ø32	70°	50	MLEK-A080	¥55,000
★ MDRL-CG10	● 緑	0.17	ø10	ø32	70°	50	MLEK-A080	¥72,000
MDRL-CB10	● 青	0.17	ø10	ø32	70°	50	MLEK-A080	¥72,000
MDRL-CW10	○ 白	0.17	ø10	ø32	70°	50	MLEK-A080	¥72,000
MDRL-CR16	● 赤	0.24	ø16	ø48	76°	65	MLEK-A080	¥82,000
★ MDRL-CG16	● 緑	0.37	ø16	ø48	76°	65	MLEK-A080	¥105,000
MDRL-CB16	● 青	0.37	ø16	ø48	76°	65	MLEK-A080	¥105,000
MDRL-CW16	○ 白	0.37	ø16	ø48	76°	65	MLEK-A080	¥105,000
MDRL-CR28	● 赤	0.20	ø28	ø50	75°	65	MLEK-A080	¥58,000
★ MDRL-CG28	● 緑	0.31	ø28	ø50	75°	65	MLEK-A080	¥76,000
MDRL-CB28	● 青	0.31	ø28	ø50	75°	65	MLEK-A080	¥76,000
MDRL-CW28	○ 白	0.31	ø28	ø50	75°	65	MLEK-A080	¥76,000
MDRL-CR31	● 赤	0.36	ø31	ø66	75°	130	MLEK-A080	¥48,000
★ MDRL-CG31	● 緑	0.55	ø31	ø66	75°	130	MLEK-A080	¥88,000
MDRL-CB31	● 青	0.55	ø31	ø66	75°	130	MLEK-A080	¥88,000
MDRL-CW31	○ 白	0.55	ø31	ø66	75°	130	MLEK-A080	¥88,000
MDRL-CR36	● 赤	0.36	ø36	ø66	75°	120	MLEK-A080	¥78,000
★ MDRL-CG36	● 緑	0.55	ø36	ø66	75°	120	MLEK-A080	¥97,000
MDRL-CB36	● 青	0.55	ø36	ø66	75°	120	MLEK-A080	¥97,000
MDRL-CW36	○ 白	0.55	ø36	ø66	75°	120	MLEK-A080	¥97,000
MDRL-CR50	● 赤	0.64	ø50	ø90	70°	180	MLEK-A080	¥98,000
★ MDRL-CG50	● 緑	0.96	ø50	ø90	70°	180	MLEK-A230	¥138,000
MDRL-CB50	● 青	0.96	ø50	ø90	70°	180	MLEK-A230	¥138,000
MDRL-CW50	○ 白	0.96	ø50	ø90	70°	180	MLEK-A230	¥138,000
MDRL-CR56	● 赤	1.12	ø56	ø120	55°	520	MLEK-A230	¥150,000
★ MDRL-CG56	● 緑	1.55	ø56	ø120	55°	520	MLEK-A230	¥260,000
MDRL-CB56	● 青	1.55	ø56	ø120	55°	520	MLEK-A230	¥260,000
MDRL-CW56	○ 白	1.55	ø56	ø120	55°	520	MLEK-A230	¥260,000

※LEDコントローラの詳細はP.162~P.166をご参照ください。

※複数のLED照明を使用する場合は、P.109のLEDコントローラの選定ステップをご確認ください。

★は受注生産品です。