

ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

リミットシール

- ダイヤルゲージの目盛板、またはオオイ板に貼り、測定値の公差を明示するシールです。
色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。
2シリーズ(外枠・外径 $\phi 55.6$ 、 $\phi 57$ 用)のみ用意しています。



赤色

緑色

黄色



No.136420
(10枚セット)



No.136421
(10枚セット)



No.136422
(10枚セット)

カラーキャップ

- ダイヤルゲージの計量管理用として、黒・白・赤・緑・青・黄・橙・ピンク・濃紺の9色のキャップを用意しました。小形^{※1}・標準形の測定範囲10 mm以下のダイヤルゲージに使用できます。



色	パーツNo.	
	標準タイプ	防水タイプ
黒	193051	193595
白	193051W	193595W
赤	193051R	193595R
緑	193051G	193595G
青	193051B	193595B
黄	193051Y	193595Y
橙	193051D	193595D
ピンク	193051P	193595P
濃紺	193051S	193595S

※1003, 1911, 1913-10, 2971~2973, 1003T, 1911T-10, 1913T-10, 2971TB ~2973TBには使用できません。

※1:小形ダイヤルゲージに取り付けた場合、全高が約8 mm高くなります。