

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけが可能。

適合材
金属

スパナ
掛けにより
カッター交換
が簡単。



ミタチ用

日立・日東用

適合電動機



チャンネル鋼
穿孔機



特 長

- 刃先に超硬チップを採用しているため、スムーズな穴あけが可能。
- 板厚6mmまでの鉄板、ステンレス板等に穴あけが可能。
- スパナ掛けにより、カッターの交換が簡単。

用 途

- チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C形チャンネル鋼、角パイプ等への穴あけが可能。
- センタードリル式・センターピン式シャンクを使用することで、お手持ちの電気ドリルでも穴あけが可能。

仕 様

- シャンク取り付けネジ：3/8-24 UNF (日立・日東用)
7/16-20 UNF (ミタチ用)
- 適合電動機：チャンネル鋼 穿孔機
日立工機 Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA
日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
ミタチ SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150F II、SDC-150W/MDC-150A

センタードリル式(CD式)
シャンク



センターピン式(CP式)
シャンク



※日立・日東用とミタチ用は取り付けネジ径が異なる為、互換性はありません。
◆切削条件は100ページを参照ください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

メタルボーラーミニ カッター(日立・日東用)

刃先径 (mm)	品 番	全 長 L(mm)	有効長 ℓ(mm)	標準税込価格 [本体価格] (円)
11.5	MBC115	20	6	4,095 [3,900]
13.0	MBC130			
13.5	MBC135			
14.0	MBC140			
★★★ 15.0	MBC150	16	6	5,355 [5,100]
17.0	MBC170			
★★ 18.0	MBC180			
22.0	MBC220			

日立・日東用カッターシャンク

品 名	品 番	標準税込価格 [本体価格] (円)
センタードリル式シャンク	MBCSKCD	3,990 [3,800]
センターピン式シャンク	MBCSKCP	6,615 [6,300]

メタルボーラーミニ カッター(ミタチ用)

刃先径 (mm)	品 番	全 長 L(mm)	有効長 ℓ(mm)	標準税込価格 [本体価格] (円)
11.5	MBCM115	24	6	4,095 [3,900]
13.0	MBCM130			
13.5	MBCM135			
14.0	MBCM140			
★★★ 15.0	MBCM150	16	6	5,355 [5,100]
17.0	MBCM170			
★★ 18.0	MBCM180			
22.0	MBCM220			

ミタチ用カッターシャンク

品 名	品 番	標準税込価格 [本体価格] (円)
センタードリル式シャンク	MBCMCKCD	3,990 [3,800]
センターピン式シャンク	MBCMCKCP	6,615 [6,300]

センタードリル/センターピン

品 名	品 番	標準税込価格 [本体価格] (円)
MBミニ(日立・日東用)センタードリル	MBCCD 39	1,312 [1,250]
MBミニ(ミタチ用)センタードリル	MBCMCD 44	2,572 [2,450]
MBミニ(日立・日東・ミタチ兼用)センターピン	MBCCP 39	