

角形斜光照射型 〈Oblique Lighting Square Type〉

DL-S SERIES

4照明
個別制御

赤外
LED可

紫外
LED可

放熱対策
可能

W G B UV
24V製作可

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。

用途 ● 各種異物検査 ● 文字読み取り ● 各種コード読み取り ● 正方形や長方形の対象に など



特長

- **LEDを四角に配置・4方向から照射**
バー型照明を一体のベース上に四角に配置しました。
- **4方向は個別に制御ができます**
4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も自由な設定に対応します。
- **多彩な照明色を揃えています**
赤・白・青・緑・赤外(850nm、940nm)・紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。赤外光・紫外光は発光波長をお選びいただけます。
- **発光面の大きさ、素子実装数などご相談ください**
被写体や目的により必要な照明条件は様々です。日進電子工業では、発光面の大きさの変更、多角形型、光量増加型の照明、RGB 3色配列型など標準品以外の製作も多数実績があります。お気軽にお問い合わせください。

DL-Sシリーズの照射構造

