

LED 照明電源用 (制御・調光用コード)

点灯制御用コード

L-SIG SERIES

HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ
HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ

- 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。
- 信号入力から光量ピークまで約 3.5 ~ 12μs です。



片端先バラです。

LED連続照明電源				
コード長	W型 4芯	W(100W)型 4芯	Y型 6芯	H型 10芯
1m	L-SIG1	L-SIG1(100W)	L-SIG1Y	L-SIG1H
2m	L-SIG2	L-SIG2(100W)	L-SIG2Y	L-SIG2H
3m	L-SIG3	L-SIG3(100W)	L-SIG3Y	L-SIG3H
5m	L-SIG5	L-SIG5(100W)	L-SIG5Y	L-SIG5H

上記以外の長さも用意しております。

適合電源機種	
W型	LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R
W(100W)型	LPR-100W、CR-100W、CR-150W
Y型	LPR-50Y、100Y、200Y
H型	LPR-50H、100H、200H

アナログ電圧調光兼点灯制御用コード / デジタル調光制御用コード


LA-KC/LD-KC SERIES

アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

LPR-Aシリーズ・HR-Aシリーズ・CR-Aシリーズ・CHR-Aシリーズ
HPC-A型、HPCD-A型

- 外部からのアナログ電圧信号で調光可変させるときに使用します。
- 点灯制御用コードも兼ねています。

LA-KC□



6芯・片端先バラです。

コード長	型式
1m	LA-KC1
2m	LA-KC2
3m	LA-KC3
5m	LA-KC5

上記以外の長さも用意しております。

デジタル調光制御用コード

LPR-Dシリーズ・HR-Dシリーズ・CR-Dシリーズ・CHR-Dシリーズ・
LPS-Dシリーズ・LPS-D3Gシリーズ・HPC-Pシリーズ

- 外部からのデジタル信号で調光可変させるときに使用します。

LD-KC□



18芯または9芯・片端先バラです。

コード長	型式	
	18芯 W-D用	9芯 S-D用
1m	LD-KC1	LD-KC1S
2m	LD-KC2	LD-KC2S
3m	LD-KC3	LD-KC3S
5m	LD-KC5	LD-KC5S

上記以外の長さも用意しております。

適合機種	型式	
	18芯 W-D用	9芯 S-D用
適合機種	LPR-30W-D、60W-D、 100W-D、600W-D	LPR-200S-D、300S-D CR-S-Dシリーズ
	CR-W-Dシリーズ	LPS-Dシリーズ全機種
	HR3-5WB-D	CHR-3S-D
	HPC-PW	HPC-PS

ストロボ点灯制御用コード / ストロボアナログ電圧調光兼点灯用制御コード / ストロボ発光時間幅制御用コード


LS-SIG/LSA-SIG/LS-HJ SERIES

LEDストロボ点灯制御用コード

LPSシリーズ・LPS-3Gシリーズ・LPS-Dシリーズ・LPS-D3Gシリーズ

- LEDストロボ電源部にトリガー信号を入力するためのコードです。
- 本体には 1.5m のコードが標準で付属しています。

LS-SIG□



片端先バラです。

LEDストロボ照明電源			
コード長	1灯式用 S型 4芯	2灯式用 W型 6芯	3灯式用 T型 8芯
1m	LS-SIG1S	LS-SIG1W	LS-SIG1T
2m	LS-SIG2S	LS-SIG2W	LS-SIG2T
3m	LS-SIG3S	LS-SIG3W	LS-SIG3T
5m	LS-SIG5S	LS-SIG5W	LS-SIG5T

上記以外の長さも用意しております。


適合電源機種	
S型	LPS-シリーズ KS、MS、3GS、3GMSタイプ
W型	LPS-シリーズ KW、MW、3GW、3GMWタイプ
T型	LPS-シリーズ KT、MT、3GT、3GMTタイプ

上記以外の長さも用意しております。

LEDストロボ アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

LPS-Aシリーズ・LPS-A3Gシリーズ

- 外部からのアナログ電圧信号で調光可変させるときに使用します。
- ストロボトリガー信号入力用コードも兼ねています (S型、W型のみ)。



片端先バラです。

LEDストロボ照明電源			
コード長	1灯式用 S型 5芯	2灯式用 W型 8芯	3灯式用 T型 4芯※
1m	LSA-SIG1S	LSA-SIG1W	LSA-SIG1 T
2m	LSA-SIG2S	LSA-SIG2W	LSA-SIG3 T
3m	LSA-SIG3S	LSA-SIG3W	LSA-SIG2 T
5m	LSA-SIG5S	LSA-SIG5W	LSA-SIG5 T

※ 3灯式のトリガー信号入力コードは別コードになります。

LS-SIG□T型をお使いください。

LEDストロボ発光時間幅制御用コード

LEDストロボ全シリーズ

- LEDストロボで発光時間幅を外部からの制御信号で可変させるときに使用します。

LS-HJ□



12芯・片端先バラです。

コード長	型式	コード長	型式
1m	LS-HJ1	3m	LS-HJ3
2m	LS-HJ2	5m	LS-HJ5

上記以外の長さも用意しております。

直接照射照明

透過照明

間接照射照明

ドーム照明

同軸照明

RGB3色照明

赤外・紫外照明

スポット照明

ファイバー照明

LED照明用電源

オプション

諸特性等