



▶▶ STS 自在/自在S-2ストッパー 75-100mm/S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重 N kgf	始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm (厚みtmm)	取付孔径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	SP												
STS-75	NRC		ゴム・グレー (B入)	600 61	3.60	25.20	75	27	93	55×42	70×58 (t2.5)	9.0	34	(R75)
STS-100	TR		エラストマー (B入)	1200 122	9.90	39.60	100	32	136	71×71 (68×68)	90×90 (t4.0)	10.5	35	(R88)
STS-75	NRC	S-2	ゴム・グレー (B入)	600 61	3.60	25.20	75	27	93	55×42	70×58 (t2.5)	9.0	34	(R87)

▶▶ STLS 自在/自在 S-2ストッパー 125-150mm/S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重 N kgf	始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm (厚みtmm)	取付孔径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	SP												
STLS-125	PB		エラストマー (B入)	1100 112	13.20	26.40	125	27	165	80×80 (75×75)	102×102 (t4.0)	11.0	40	(R108)
	NRBグレー		ゴム・グレー (B入)		9.90	29.70		32						
STLS-150	PB		エラストマー (B入)	1100 112	13.20	26.40	150	27	190	80×80 (75×75)	102×102 (t4.0)	11.0	40	(R120)
	NRBグレー		ゴム・グレー (B入)		9.90	29.70		32						
STLS-125	PB	S-2	エラストマー (B入)	1100 112	13.20	26.40	125	27	165	80×80 (75×75)	102×102 (t4.0)	11.0	40	(R121)
	NRBグレー		ゴム・グレー (B入)		9.90	29.70		32						
STLS-150	PB	S-2	エラストマー (B入)	1100 112	13.20	26.40	150	27	190	80×80 (75×75)	102×102 (t4.0)	11.0	40	(R121)
	NRBグレー		ゴム・グレー (B入)		9.90	29.70		32						

▶▶ SKC 固定 75-150mm

品番		車輪種類	許容荷重 N kgf	始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付孔径 Pmm
型式-車輪径	車輪									
SKC-75	NRC	ゴム・グレー (B入)	600 61	3.60	75	27	93	70×52	55×28	9.0
SKC-125	PB	エラストマー (B入)	1100 112	13.20	125	27	165	112×53 (100×56)	140×80	11.0
	NRBグレー	ゴム・グレー (B入)		9.90		32				
SKC-150	PB	エラストマー (B入)	1100 112	13.20	150	27	190	112×53 (100×56)	140×80	11.0
	NRBグレー	ゴム・グレー (B入)		9.90		32				

- 金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用する事により、従来のキャスターに比べ、走行時・旋回時の騒音を大幅に低減しました。
- (B入)はベアリング入り車輪です。
- SKC型(固定)はSTLS型と取付高が同じですから併用できます。



微音キャスター(プレートねじ込みゴム仕様)