



● 材質・仕上げ

環境適合

	PBF / PBF-KS*	PBF-KN / PBF-KSN*
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ボール	SUJ2 (硬度 60 - 66HRC)	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)
スプリング	SUS631J1	SUS631J1

* [PBF-KS] [PBF-KSN] は [PBF] [PBF-KN] と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン [BB] をご使用ください。

→ L-129



- スチール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ L-103
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ
記号なし	スチール	軽荷重
KS	スチール	重荷重
KN	ステンレス	軽荷重
KSN	ステンレス	重荷重

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

PBF-6-KN

商品記号 1 2

PBF	PBF-KN	軽荷重	PBF-KSF	PBF-KSN	重荷重	単位: mm						
品番	価格(円)	品番	価格(円)	M(並目)	s	L	D	a	適用ボールボタン [BB] → L-129	荷重(N) min./max.	質量(g)	
PBF-3	250	PBF-3-KN	700	M3	0.4	7	1.5	0.4		3 / 4.5	0.3	
PBF-4	190	PBF-4-KN	590	M4	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	6 / 14.5	0.6	
PBF-5	190	PBF-5-KN	590	M5	0.9	12	3	0.8	BB-5	8 / 14	0.9	
PBF-6	190	PBF-6-KN	590	M6	1	14	3.5	1	BB-6	11 / 18	1.5	
PBF-8	280	PBF-8-KN	830	M8	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	18 / 31	3.5	
PBF-10	300	PBF-10-KN	940	M10	2	19	6	1.5	BB-10	24 / 45	7	
PBF-12	440	PBF-12-KN	1,160	M12	2.5	22	8	2	BB-12	26 / 49	10	
PBF-16	650	PBF-16-KN	1,470	M16	3.5	24	10	2	BB-16	41 / 86	24	
PBF-20	1,010	PBF-20-KN	1,800	M20	4.5	30	12	2.5	BB-16	56 / 111	43	
PBF-24	1,920	PBF-24-KN	3,530	M24	5.5	34	15	3	BB-16	81 / 151	70	
PBF-5-KS	250	PBF-5-KSN	730	M5	0.9	12	3	0.8	BB-5	15 / 22	0.9	
PBF-6-KS	250	PBF-6-KSN	730	M6	1	14	3.5	1	BB-6	19 / 28	1.5	
PBF-8-KS	330	PBF-8-KSN	940	M8	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	36 / 62	3.5	
PBF-10-KS	350	PBF-10-KSN	1,100	M10	2	19	6	1.5	BB-10	57 / 104	7	
PBF-12-KS	520	PBF-12-KSN	1,380	M12	2.5	22	8	2	BB-12	61 / 110	10	
PBF-16-KS	720	PBF-16-KSN	1,700	M16	3.5	24	10	2	BB-16	68 / 142	24	
PBF-20-KS	1,130	PBF-20-KSN	2,100	M20	4.5	30	12	2.5	BB-16	84 / 166	43	
PBF-24-KS	2,040	PBF-24-KSN	3,700	M24	5.5	34	15	3	BB-16	127 / 237	70	

クリーン洗浄・クリーン梱包 → X-001

お問い合わせください

ゆるみ止め → X-006

対応可・別料金

レーザー刻印 → X-009

対応不可