


AQDEXS

アクアドリル EX スタブ

AQUA Drills EX Stub

●中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工 ができる超汎用ドリルです。

This drill is super general purpose that can be high efficient drilling, and tool long life on a wide-ranging cutting condition.



LIST 9600

オーダ方法

商品記号

切削条件 Drilling Condition ▶▶A-212

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXS0200	2.0	8	45	3	●	6,650
AQDEXS0210	2.1	10	45	3	●	6,650
AQDEXS0220	2.2	10	45	3	●	6,650
AQDEXS0230	2.3	10	45	3	●	6,650
AQDEXS0240	2.4	10	45	3	●	6,650
AQDEXS0250	2.5	10	45	3	●	6,650
AQDEXS0260	2.6	13	45	3	●	6,650
AQDEXS0270	2.7	13	45	3	●	6,650
AQDEXS0280	2.8	13	45	3	●	6,650
AQDEXS0290	2.9	13	45	3	●	6,650
AQDEXS0300	3.0	13	45	3	●	6,650
AQDEXS0310	3.1	19	54	4	●	7,170
AQDEXS0320	3.2	19	54	4	●	7,170
AQDEXS0330	3.3	19	54	4	●	7,170
AQDEXS0340	3.4	19	54	4	●	7,170
AQDEXS0350	3.5	19	54	4	●	7,170
AQDEXS0360	3.6	21	54	4	●	7,570
AQDEXS0370	3.7	21	54	4	●	7,570
AQDEXS0380	3.8	21	54	4	●	7,570
AQDEXS0390	3.9	21	54	4	●	7,570
AQDEXS0400	4.0	21	54	4	●	7,570
AQDEXS0410	4.1	23	61	5	●	8,090
AQDEXS0420	4.2	23	61	5	●	8,090
AQDEXS0430	4.3	23	61	5	●	8,090
AQDEXS0440	4.4	23	61	5	●	8,090
AQDEXS0450	4.5	23	61	5	●	8,090
AQDEXS0460	4.6	25	61	5	●	8,640
AQDEXS0470	4.7	25	61	5	●	8,640
AQDEXS0480	4.8	25	61	5	●	8,640
AQDEXS0490	4.9	25	61	5	●	8,640
AQDEXS0500	5.0	25	61	5	●	8,640
AQDEXS0510	5.1	25	65	6	●	9,150
AQDEXS0520	5.2	25	65	6	●	9,150
AQDEXS0530	5.3	25	65	6	●	9,150
AQDEXS0540	5.4	25	65	6	●	9,150
AQDEXS0550	5.5	25	65	6	●	9,150
AQDEXS0560	5.6	27	65	6	●	9,570
AQDEXS0570	5.7	27	65	6	●	9,570
AQDEXS0580	5.8	27	65	6	●	9,570
AQDEXS0590	5.9	27	65	6	●	9,570
AQDEXS0600	6.0	27	65	6	●	9,570
AQDEXS0610	6.1	31	73	7	●	9,570
AQDEXS0620	6.2	31	73	7	●	9,570
AQDEXS0630	6.3	31	73	7	●	9,570
AQDEXS0640	6.4	31	73	7	●	9,570
AQDEXS0650	6.5	31	73	7	●	9,570
AQDEXS0660	6.6	33	73	7	●	10,200
AQDEXS0670	6.7	33	73	7	●	10,200
AQDEXS0680	6.8	33	73	7	●	10,200
AQDEXS0690	6.9	33	73	7	●	10,200
AQDEXS0700	7.0	33	73	7	●	10,200
AQDEXS0710	7.1	33	78	8	●	10,800
AQDEXS0720	7.2	33	78	8	●	10,800
AQDEXS0730	7.3	33	78	8	●	10,800
AQDEXS0740	7.4	33	78	8	●	10,800
AQDEXS0750	7.5	33	78	8	●	10,800
AQDEXS0760	7.6	36	78	8	●	11,300
AQDEXS0770	7.7	36	78	8	●	11,300
AQDEXS0780	7.8	36	78	8	●	11,300
AQDEXS0790	7.9	36	78	8	●	11,300

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXS0800	8.0	36	78	8	●	11,300
AQDEXS0810	8.1	36	82	9	●	12,000
AQDEXS0820	8.2	36	82	9	●	12,000
AQDEXS0830	8.3	36	82	9	●	12,000
AQDEXS0840	8.4	36	82	9	●	12,000
AQDEXS0850	8.5	36	82	9	●	12,000
AQDEXS0860	8.6	38	82	9	●	12,500
AQDEXS0870	8.7	38	82	9	●	12,500
AQDEXS0880	8.8	38	82	9	●	12,500
AQDEXS0890	8.9	38	82	9	●	12,500
AQDEXS0900	9.0	38	82	9	●	12,500
AQDEXS0910	9.1	38	87	10	●	13,200
AQDEXS0920	9.2	38	87	10	●	13,200
AQDEXS0930	9.3	38	87	10	●	13,200
AQDEXS0940	9.4	38	87	10	●	13,200
AQDEXS0950	9.5	38	87	10	●	13,200
AQDEXS0960	9.6	41	87	10	●	13,800
AQDEXS0970	9.7	41	87	10	●	13,800
AQDEXS0980	9.8	41	87	10	●	13,800
AQDEXS0990	9.9	41	87	10	●	13,800
AQDEXS1000	10.0	41	87	10	●	13,800
AQDEXS1010	10.1	41	93	11	●	14,400
AQDEXS1020	10.2	41	93	11	●	14,400
AQDEXS1030	10.3	41	93	11	●	14,400
AQDEXS1040	10.4	41	93	11	●	14,400
AQDEXS1050	10.5	41	93	11	●	14,400
AQDEXS1060	10.6	45	93	11	●	15,000
AQDEXS1070	10.7	45	93	11	●	15,000
AQDEXS1080	10.8	45	93	11	●	15,000
AQDEXS1090	10.9	45	93	11	●	15,000
AQDEXS1100	11.0	45	93	11	●	15,000
AQDEXS1110	11.1	45	100	12	●	15,600
AQDEXS1120	11.2	45	100	12	●	15,600
AQDEXS1130	11.3	45	100	12	●	15,600
AQDEXS1140	11.4	45	100	12	●	15,600
AQDEXS1150	11.5	45	100	12	●	15,600
AQDEXS1160	11.6	47	100	12	●	16,100
AQDEXS1170	11.7	47	100	12	●	16,100
AQDEXS1180	11.8	47	100	12	●	16,100
AQDEXS1190	11.9	47	100	12	●	16,100
AQDEXS1200	12.0	47	100	12	●	16,100
AQDEXS1210	12.1	47	100	13	●	16,700
AQDEXS1220	12.2	47	100	13	●	16,700
AQDEXS1230	12.3	47	100	13	●	16,700
AQDEXS1240	12.4	47	100	13	●	16,700
AQDEXS1250	12.5	47	100	13	●	16,700
AQDEXS1260	12.6	49	100	13	●	17,300
AQDEXS1270	12.7	49	100	13	●	17,300
AQDEXS1280	12.8	49	100	13	●	17,300
AQDEXS1290	12.9	49	100	13	●	17,300
AQDEXS1300	13.0	49	100	13	●	17,300
AQDEXS1310	13.1	50	105	14	●	17,900
AQDEXS1320	13.2	50	105	14	●	17,900
AQDEXS1330	13.3	50	105	14	●	17,900
AQDEXS1340	13.4	50	105	14	●	17,900
AQDEXS1350	13.5	50	105	14	●	17,900
AQDEXS1360	13.6	52	105	14	●	18,500
AQDEXS1370	13.7	52	105	14	●	18,500
AQDEXS1380	13.8	52	105	14	●	18,500
AQDEXS1390	13.9	52	105	14	●	18,500

低切削抵抗タイプのドリルです。小型M/Cにも安定した加工ができます。リーマレスの高精度穴加工にはAQD3F(A-28)がおすすめです。直径許容差はh8です。40頁を参照ください。