


AQDEXR

アクアドリル EX レギュラ

AQUA Drills EX Regular

●中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工 ができる超汎用ドリルです。

This drill is super general purpose that can be high efficient drilling, and tool long life on a wide-ranging cutting condition.



LIST 9602

オーダ方法

商品記号

切削条件 Drilling Condition ▶▶A-212

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXR0200	2.0	15	49	3	●	7,870
AQDEXR0210	2.1	17	49	3	●	7,870
AQDEXR0220	2.2	17	49	3	●	7,870
AQDEXR0230	2.3	17	49	3	●	7,870
AQDEXR0240	2.4	17	49	3	●	7,870
AQDEXR0250	2.5	17	49	3	●	7,870
AQDEXR0260	2.6	19	49	3	●	7,870
AQDEXR0270	2.7	19	49	3	●	7,870
AQDEXR0280	2.8	19	49	3	●	7,870
AQDEXR0290	2.9	19	49	3	●	7,870
AQDEXR0300	3.0	19	49	3	●	7,870
AQDEXR0310	3.1	24	60	4	●	8,470
AQDEXR0320	3.2	24	60	4	●	8,470
AQDEXR0330	3.3	24	60	4	●	8,470
AQDEXR0340	3.4	24	60	4	●	8,470
AQDEXR0350	3.5	24	60	4	●	8,470
AQDEXR0360	3.6	27	60	4	●	8,900
AQDEXR0370	3.7	27	60	4	●	8,900
AQDEXR0380	3.8	27	60	4	●	8,900
AQDEXR0390	3.9	27	60	4	●	8,900
AQDEXR0400	4.0	27	60	4	●	8,900
AQDEXR0410	4.1	31	76	5	●	9,570
AQDEXR0420	4.2	31	76	5	●	9,570
AQDEXR0430	4.3	31	76	5	●	9,570
AQDEXR0440	4.4	31	76	5	●	9,570
AQDEXR0450	4.5	31	76	5	●	9,570
AQDEXR0460	4.6	38	76	5	●	10,200
AQDEXR0470	4.7	38	76	5	●	10,200
AQDEXR0480	4.8	38	76	5	●	10,200
AQDEXR0490	4.9	38	76	5	●	10,200
AQDEXR0500	5.0	38	76	5	●	10,200
AQDEXR0510	5.1	39	81	6	●	10,800
AQDEXR0520	5.2	39	81	6	●	10,800
AQDEXR0530	5.3	39	81	6	●	10,800
AQDEXR0540	5.4	39	81	6	●	10,800
AQDEXR0550	5.5	39	81	6	●	10,800
AQDEXR0560	5.6	41	81	6	●	11,300
AQDEXR0570	5.7	41	81	6	●	11,300
AQDEXR0580	5.8	41	81	6	●	11,300
AQDEXR0590	5.9	41	81	6	●	11,300
AQDEXR0600	6.0	41	81	6	●	11,300
AQDEXR0610	6.1	42	83	7	●	11,300
AQDEXR0620	6.2	42	83	7	●	11,300
AQDEXR0630	6.3	42	83	7	●	11,300
AQDEXR0640	6.4	42	83	7	●	11,300
AQDEXR0650	6.5	42	83	7	●	11,300
AQDEXR0660	6.6	43	83	7	●	12,000
AQDEXR0670	6.7	43	83	7	●	12,000
AQDEXR0680	6.8	43	83	7	●	12,000
AQDEXR0690	6.9	43	83	7	●	12,000
AQDEXR0700	7.0	43	83	7	●	12,000
AQDEXR0710	7.1	45	90	8	●	12,800
AQDEXR0720	7.2	45	90	8	●	12,800
AQDEXR0730	7.3	45	90	8	●	12,800
AQDEXR0740	7.4	45	90	8	●	12,800
AQDEXR0750	7.5	45	90	8	●	12,800
AQDEXR0760	7.6	48	90	8	●	13,400
AQDEXR0770	7.7	48	90	8	●	13,400
AQDEXR0780	7.8	48	90	8	●	13,400
AQDEXR0790	7.9	48	90	8	●	13,400

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXR0800	8.0	48	90	8	●	13,400
AQDEXR0810	8.1	53	98	9	●	14,200
AQDEXR0820	8.2	53	98	9	●	14,200
AQDEXR0830	8.3	53	98	9	●	14,200
AQDEXR0840	8.4	53	98	9	●	14,200
AQDEXR0850	8.5	53	98	9	●	14,200
AQDEXR0860	8.6	55	98	9	●	14,700
AQDEXR0870	8.7	55	98	9	●	14,700
AQDEXR0880	8.8	55	98	9	●	14,700
AQDEXR0890	8.9	55	98	9	●	14,700
AQDEXR0900	9.0	55	98	9	●	14,700
AQDEXR0910	9.1	58	105	10	●	15,500
AQDEXR0920	9.2	58	105	10	●	15,500
AQDEXR0930	9.3	58	105	10	●	15,500
AQDEXR0940	9.4	58	105	10	●	15,500
AQDEXR0950	9.5	58	105	10	●	15,500
AQDEXR0960	9.6	60	105	10	●	16,100
AQDEXR0970	9.7	60	105	10	●	16,100
AQDEXR0980	9.8	60	105	10	●	16,100
AQDEXR0990	9.9	60	105	10	●	16,100
AQDEXR1000	10.0	60	105	10	●	16,100
AQDEXR1010	10.1	66	114	11	●	16,800
AQDEXR1020	10.2	66	114	11	●	16,800
AQDEXR1030	10.3	66	114	11	●	16,800
AQDEXR1040	10.4	66	114	11	●	16,800
AQDEXR1050	10.5	66	114	11	●	16,800
AQDEXR1060	10.6	68	114	11	●	17,600
AQDEXR1070	10.7	68	114	11	●	17,600
AQDEXR1080	10.8	68	114	11	●	17,600
AQDEXR1090	10.9	68	114	11	●	17,600
AQDEXR1100	11.0	68	114	11	●	17,600
AQDEXR1110	11.1	71	121	12	●	18,200
AQDEXR1120	11.2	71	121	12	●	18,200
AQDEXR1130	11.3	71	121	12	●	18,200
AQDEXR1140	11.4	71	121	12	●	18,200
AQDEXR1150	11.5	71	121	12	●	18,200
AQDEXR1160	11.6	73	121	12	●	18,900
AQDEXR1170	11.7	73	121	12	●	18,900
AQDEXR1180	11.8	73	121	12	●	18,900
AQDEXR1190	11.9	73	121	12	●	18,900
AQDEXR1200	12.0	73	121	12	●	18,900
AQDEXR1210	12.1	76	137	13	●	19,500
AQDEXR1220	12.2	76	137	13	●	19,500
AQDEXR1230	12.3	76	137	13	●	19,500
AQDEXR1240	12.4	76	137	13	●	19,500
AQDEXR1250	12.5	76	137	13	●	19,500
AQDEXR1260	12.6	78	137	13	●	20,200
AQDEXR1270	12.7	78	137	13	●	20,200
AQDEXR1280	12.8	78	137	13	●	20,200
AQDEXR1290	12.9	78	137	13	●	20,200
AQDEXR1300	13.0	78	137	13	●	20,200
AQDEXR1310	13.1	84	147	14	●	20,900
AQDEXR1320	13.2	84	147	14	●	20,900
AQDEXR1330	13.3	84	147	14	●	20,900
AQDEXR1340	13.4	84	147	14	●	20,900
AQDEXR1350	13.5	84	147	14	●	20,900
AQDEXR1360	13.6	86	147	14	●	21,600
AQDEXR1370	13.7	86	147	14	●	21,600
AQDEXR1380	13.8	86	147	14	●	21,600
AQDEXR1390	13.9	86	147	14	●	21,600