

AQDEXOH3D

アクアドリル EX オイルホール 3D

AQUA Drill EX Oil-Hole 3D

- 安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。
- ドリル径の3倍までの高能率穴加工用です。


This drill provides reliable wet and MQL drilling.
High performance up to 3x drill diameter.



商品紹介

アクアドリル EX オイルホール

3頁



LIST 9604

オーダ方法

商品記号

切削条件 Drilling Condition ▶▶A-218

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH3D0300	3.0	17	68	3	●	10,100
AQDEXOH3D0310	3.1	20	72	4	●	10,100
AQDEXOH3D0320	3.2	20	72	4	●	10,100
AQDEXOH3D0330	3.3	20	72	4	●	10,100
AQDEXOH3D0340	3.4	20	72	4	●	10,100
AQDEXOH3D0350	3.5	20	72	4	●	10,100
AQDEXOH3D0360	3.6	22	72	4	●	10,400
AQDEXOH3D0370	3.7	22	72	4	●	10,400
AQDEXOH3D0380	3.8	22	72	4	●	10,400
AQDEXOH3D0390	3.9	22	72	4	●	10,400
AQDEXOH3D0400	4.0	22	72	4	●	10,400
AQDEXOH3D0410	4.1	25	80	5	●	11,100
AQDEXOH3D0420	4.2	25	80	5	●	11,100
AQDEXOH3D0430	4.3	25	80	5	●	11,100
AQDEXOH3D0440	4.4	25	80	5	●	11,100
AQDEXOH3D0450	4.5	25	80	5	●	11,100
AQDEXOH3D0460	4.6	27	80	5	●	11,200
AQDEXOH3D0470	4.7	27	80	5	●	11,200
AQDEXOH3D0480	4.8	27	80	5	●	11,200
AQDEXOH3D0490	4.9	27	80	5	●	11,200
AQDEXOH3D0500	5.0	27	80	5	●	11,200
AQDEXOH3D0510	5.1	27	82	6	●	11,900
AQDEXOH3D0520	5.2	27	82	6	●	11,900
AQDEXOH3D0530	5.3	27	82	6	●	11,900
AQDEXOH3D0540	5.4	27	82	6	●	11,900
AQDEXOH3D0550	5.5	27	82	6	●	11,900
AQDEXOH3D0560	5.6	30	82	6	●	12,100
AQDEXOH3D0570	5.7	30	82	6	●	12,100
AQDEXOH3D0580	5.8	30	82	6	●	12,100
AQDEXOH3D0590	5.9	30	82	6	●	12,100
AQDEXOH3D0600	6.0	30	82	6	●	12,100
AQDEXOH3D0610	6.1	32	88	7	●	12,900
AQDEXOH3D0620	6.2	32	88	7	●	12,900
AQDEXOH3D0630	6.3	32	88	7	●	12,900
AQDEXOH3D0640	6.4	32	88	7	●	12,900
AQDEXOH3D0650	6.5	32	88	7	●	12,900
AQDEXOH3D0660	6.6	35	88	7	●	13,200
AQDEXOH3D0670	6.7	35	88	7	●	13,200
AQDEXOH3D0680	6.8	35	88	7	●	13,200
AQDEXOH3D0690	6.9	35	88	7	●	13,200
AQDEXOH3D0700	7.0	35	88	7	●	13,200
AQDEXOH3D0710	7.1	37	94	8	●	14,300
AQDEXOH3D0720	7.2	37	94	8	●	14,300
AQDEXOH3D0730	7.3	37	94	8	●	14,300
AQDEXOH3D0740	7.4	37	94	8	●	14,300
AQDEXOH3D0750	7.5	37	94	8	●	14,300
AQDEXOH3D0760	7.6	40	94	8	●	14,600
AQDEXOH3D0770	7.7	40	94	8	●	14,600
AQDEXOH3D0780	7.8	40	94	8	●	14,600
AQDEXOH3D0790	7.9	40	94	8	●	14,600
AQDEXOH3D0800	8.0	40	94	8	●	14,600
AQDEXOH3D0810	8.1	42	100	9	●	15,700
AQDEXOH3D0820	8.2	42	100	9	●	15,700
AQDEXOH3D0830	8.3	42	100	9	●	15,700
AQDEXOH3D0840	8.4	42	100	9	●	15,700
AQDEXOH3D0850	8.5	42	100	9	●	15,700
AQDEXOH3D0860	8.6	45	100	9	●	16,000
AQDEXOH3D0870	8.7	45	100	9	●	16,000
AQDEXOH3D0880	8.8	45	100	9	●	16,000
AQDEXOH3D0890	8.9	45	100	9	●	16,000

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH3D0900	9.0	45	100	9	●	16,000
AQDEXOH3D0910	9.1	47	106	10	●	17,100
AQDEXOH3D0920	9.2	47	106	10	●	17,100
AQDEXOH3D0930	9.3	47	106	10	●	17,100
AQDEXOH3D0940	9.4	47	106	10	●	17,100
AQDEXOH3D0950	9.5	47	106	10	●	17,100
AQDEXOH3D0960	9.6	50	106	10	●	17,400
AQDEXOH3D0970	9.7	50	106	10	●	17,400
AQDEXOH3D0980	9.8	50	106	10	●	17,400
AQDEXOH3D0990	9.9	50	106	10	●	17,400
AQDEXOH3D1000	10.0	50	106	10	●	17,400
AQDEXOH3D1010	10.1	52	116	11	●	18,500
AQDEXOH3D1020	10.2	52	116	11	●	18,500
AQDEXOH3D1030	10.3	52	116	11	●	18,500
AQDEXOH3D1040	10.4	52	116	11	●	18,500
AQDEXOH3D1050	10.5	52	116	11	●	18,500
AQDEXOH3D1060	10.6	55	116	11	●	18,900
AQDEXOH3D1070	10.7	55	116	11	●	18,900
AQDEXOH3D1080	10.8	55	116	11	●	18,900
AQDEXOH3D1090	10.9	55	116	11	●	18,900
AQDEXOH3D1100	11.0	55	116	11	●	18,900
AQDEXOH3D1110	11.1	57	122	12	●	20,000
AQDEXOH3D1120	11.2	57	122	12	●	20,000
AQDEXOH3D1130	11.3	57	122	12	●	20,000
AQDEXOH3D1140	11.4	57	122	12	●	20,000
AQDEXOH3D1150	11.5	57	122	12	●	20,000
AQDEXOH3D1160	11.6	60	122	12	●	20,500
AQDEXOH3D1170	11.7	60	122	12	●	20,500
AQDEXOH3D1180	11.8	60	122	12	●	20,500
AQDEXOH3D1190	11.9	60	122	12	●	20,500
AQDEXOH3D1200	12.0	60	122	12	●	20,500
AQDEXOH3D1210	12.1	62	128	13	●	21,600
AQDEXOH3D1220	12.2	62	128	13	●	21,600
AQDEXOH3D1230	12.3	62	128	13	●	21,600
AQDEXOH3D1240	12.4	62	128	13	●	21,600
AQDEXOH3D1250	12.5	62	128	13	●	21,600
AQDEXOH3D1260	12.6	65	128	13	●	22,000
AQDEXOH3D1270	12.7	65	128	13	●	22,000
AQDEXOH3D1280	12.8	65	128	13	●	22,000
AQDEXOH3D1290	12.9	65	128	13	●	22,000
AQDEXOH3D1300	13.0	65	128	13	●	22,000
AQDEXOH3D1310	13.1	67	134	14	●	23,100
AQDEXOH3D1320	13.2	67	134	14	●	23,100
AQDEXOH3D1330	13.3	67	134	14	●	23,100
AQDEXOH3D1340	13.4	67	134	14	●	23,100
AQDEXOH3D1350	13.5	67	134	14	●	23,100
AQDEXOH3D1360	13.6	70	134	14	●	23,500
AQDEXOH3D1370	13.7	70	134	14	●	23,500
AQDEXOH3D1380	13.8	70	134	14	●	23,500
AQDEXOH3D1390	13.9	70	134	14	●	23,500
AQDEXOH3D1400	14.0	70	134	14	●	23,500
AQDEXOH3D1410	14.1	72	140	15	●	24,600
AQDEXOH3D1420	14.2	72	140	15	●	24,600
AQDEXOH3D1430	14.3	72	140	15	●	24,600
AQDEXOH3D1440	14.4	72	140	15	●	24,600
AQDEXOH3D1450	14.5	72	140	15	●	24,600
AQDEXOH3D1460	14.6	75	140	15	●	25,100
AQDEXOH3D1470	14.7	75	140	15	●	25,100
AQDEXOH3D1480	14.8	75	140	15	●	25,100
AQDEXOH3D1490	14.9	75	140	15	●	25,100

総目次

AQ

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

高精度

鑄鉄

油穴付き

アルミ・
非鉄金属刃先
交換式