

# AQDEXOH8D

## アクアドリル EX オイルホール 8D

AQUA Drill EX Oil-Hole 8D

●安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。

●ドリル径の 8 倍までの高能率穴加工用です。


This drill provides reliable wet and MQL drilling.  
High performance up to 8x drill diameter.



商品紹介

アクアドリル EX オイルホール

3 頁



LIST 9608

オーダー方法

商品記号

切削条件 Drilling Condition ▶▶A-218

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH8D0300	3.0	33	81	3	●	14,200
AQDEXOH8D0310	3.1	38	92	4	●	14,500
AQDEXOH8D0320	3.2	38	92	4	●	14,500
AQDEXOH8D0330	3.3	38	92	4	●	14,500
AQDEXOH8D0340	3.4	38	92	4	●	14,500
AQDEXOH8D0350	3.5	38	92	4	●	14,500
AQDEXOH8D0360	3.6	44	92	4	●	14,700
AQDEXOH8D0370	3.7	44	92	4	●	14,700
AQDEXOH8D0380	3.8	44	92	4	●	14,700
AQDEXOH8D0390	3.9	44	92	4	●	14,700
AQDEXOH8D0400	4.0	44	92	4	●	14,700
AQDEXOH8D0410	4.1	49	105	5	●	15,200
AQDEXOH8D0420	4.2	49	105	5	●	15,200
AQDEXOH8D0430	4.3	49	105	5	●	15,200
AQDEXOH8D0440	4.4	49	105	5	●	15,200
AQDEXOH8D0450	4.5	49	105	5	●	15,200
AQDEXOH8D0460	4.6	55	105	5	●	15,400
AQDEXOH8D0470	4.7	55	105	5	●	15,400
AQDEXOH8D0480	4.8	55	105	5	●	15,400
AQDEXOH8D0490	4.9	55	105	5	●	15,400
AQDEXOH8D0500	5.0	55	105	5	●	15,400
AQDEXOH8D0510	5.1	60	118	6	●	16,100
AQDEXOH8D0520	5.2	60	118	6	●	16,100
AQDEXOH8D0530	5.3	60	118	6	●	16,100
AQDEXOH8D0540	5.4	60	118	6	●	16,100
AQDEXOH8D0550	5.5	60	118	6	●	16,100
AQDEXOH8D0560	5.6	66	118	6	●	17,300
AQDEXOH8D0570	5.7	66	118	6	●	17,300
AQDEXOH8D0580	5.8	66	118	6	●	17,300
AQDEXOH8D0590	5.9	66	118	6	●	17,300
AQDEXOH8D0600	6.0	66	118	6	●	17,300
AQDEXOH8D0610	6.1	71	130	7	●	17,300
AQDEXOH8D0620	6.2	71	130	7	●	17,300
AQDEXOH8D0630	6.3	71	130	7	●	17,300
AQDEXOH8D0640	6.4	71	130	7	●	17,300
AQDEXOH8D0650	6.5	71	130	7	●	17,300
AQDEXOH8D0660	6.6	77	130	7	●	17,600
AQDEXOH8D0670	6.7	77	130	7	●	17,600
AQDEXOH8D0680	6.8	77	130	7	●	17,600
AQDEXOH8D0690	6.9	77	130	7	●	17,600
AQDEXOH8D0700	7.0	77	130	7	●	17,600
AQDEXOH8D0710	7.1	82	142	8	●	18,800
AQDEXOH8D0720	7.2	82	142	8	●	18,800
AQDEXOH8D0730	7.3	82	142	8	●	18,800
AQDEXOH8D0740	7.4	82	142	8	●	18,800
AQDEXOH8D0750	7.5	82	142	8	●	18,800
AQDEXOH8D0760	7.6	88	142	8	●	19,300
AQDEXOH8D0770	7.7	88	142	8	●	19,300
AQDEXOH8D0780	7.8	88	142	8	●	19,300
AQDEXOH8D0790	7.9	88	142	8	●	19,300
AQDEXOH8D0800	8.0	88	142	8	●	19,300
AQDEXOH8D0810	8.1	93	154	9	●	20,700
AQDEXOH8D0820	8.2	93	154	9	●	20,700
AQDEXOH8D0830	8.3	93	154	9	●	20,700
AQDEXOH8D0840	8.4	93	154	9	●	20,700
AQDEXOH8D0850	8.5	93	154	9	●	20,700
AQDEXOH8D0860	8.6	99	154	9	●	21,200
AQDEXOH8D0870	8.7	99	154	9	●	21,200
AQDEXOH8D0880	8.8	99	154	9	●	21,200
AQDEXOH8D0890	8.9	99	154	9	●	21,200

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH8D0900	9.0	99	154	9	●	21,200
AQDEXOH8D0910	9.1	104	166	10	●	23,300
AQDEXOH8D0920	9.2	104	166	10	●	23,300
AQDEXOH8D0930	9.3	104	166	10	●	23,300
AQDEXOH8D0940	9.4	104	166	10	●	23,300
AQDEXOH8D0950	9.5	104	166	10	●	23,300
AQDEXOH8D0960	9.6	110	166	10	●	23,700
AQDEXOH8D0970	9.7	110	166	10	●	23,700
AQDEXOH8D0980	9.8	110	166	10	●	23,700
AQDEXOH8D0990	9.9	110	166	10	●	23,700
AQDEXOH8D1000	10.0	110	166	10	●	23,700
AQDEXOH8D1010	10.1	115	182	11	●	26,200
AQDEXOH8D1020	10.2	115	182	11	●	26,200
AQDEXOH8D1030	10.3	115	182	11	●	26,200
AQDEXOH8D1040	10.4	115	182	11	●	26,200
AQDEXOH8D1050	10.5	115	182	11	●	26,200
AQDEXOH8D1060	10.6	121	182	11	●	26,600
AQDEXOH8D1070	10.7	121	182	11	●	26,600
AQDEXOH8D1080	10.8	121	182	11	●	26,600
AQDEXOH8D1090	10.9	121	182	11	●	26,600
AQDEXOH8D1100	11.0	121	182	11	●	26,600
AQDEXOH8D1110	11.1	126	194	12	●	29,500
AQDEXOH8D1120	11.2	126	194	12	●	29,500
AQDEXOH8D1130	11.3	126	194	12	●	29,500
AQDEXOH8D1140	11.4	126	194	12	●	29,500
AQDEXOH8D1150	11.5	126	194	12	●	29,500
AQDEXOH8D1160	11.6	132	194	12	●	30,000
AQDEXOH8D1170	11.7	132	194	12	●	30,000
AQDEXOH8D1180	11.8	132	194	12	●	30,000
AQDEXOH8D1190	11.9	132	194	12	●	30,000
AQDEXOH8D1200	12.0	132	194	12	●	30,000
AQDEXOH8D1210	12.1	137	206	13	●	33,300
AQDEXOH8D1220	12.2	137	206	13	●	33,300
AQDEXOH8D1230	12.3	137	206	13	●	33,300
AQDEXOH8D1240	12.4	137	206	13	●	33,300
AQDEXOH8D1250	12.5	137	206	13	●	33,300
AQDEXOH8D1260	12.6	143	206	13	●	33,900
AQDEXOH8D1270	12.7	143	206	13	●	33,900
AQDEXOH8D1280	12.8	143	206	13	●	33,900
AQDEXOH8D1290	12.9	143	206	13	●	33,900
AQDEXOH8D1300	13.0	143	206	13	●	33,900
AQDEXOH8D1310	13.1	148	218	14	●	37,800
AQDEXOH8D1320	13.2	148	218	14	●	37,800
AQDEXOH8D1330	13.3	148	218	14	●	37,800
AQDEXOH8D1340	13.4	148	218	14	●	37,800
AQDEXOH8D1350	13.5	148	218	14	●	37,800
AQDEXOH8D1360	13.6	154	218	14	●	38,400
AQDEXOH8D1370	13.7	154	218	14	●	38,400
AQDEXOH8D1380	13.8	154	218	14	●	38,400
AQDEXOH8D1390	13.9	154	218	14	●	38,400
AQDEXOH8D1400	14.0	154	218	14	●	38,400
AQDEXOH8D1410	14.1	159	230	15	●	42,900
AQDEXOH8D1420	14.2	159	230	15	●	42,900
AQDEXOH8D1430	14.3	159	230	15	●	42,900
AQDEXOH8D1440	14.4	159	230	15	●	42,900
AQDEXOH8D1450	14.5	159	230	15	●	42,900
AQDEXOH8D1460	14.6	165	230	15	●	43,500
AQDEXOH8D1470	14.7	165	230	15	●	43,500
AQDEXOH8D1480	14.8	165	230	15	●	43,500
AQDEXOH8D1490	14.9	165	230	15	●	43,500

総目次

AQ

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

高精度

鑄鉄

油穴付き

アルミ・  
非鉄金属刃先  
交換式