

AQDEXOH3F3D

アクアドリル EX オイルホール 3 フルート 3D

AQUA Drills EX Oil-Hole 3 Flutes 3D

切削条件 Drilling Condition ▶ A-286

超硬
AQ EX
25° ~ 30°
js6
140°
h6
3.0-16.0

工具材料 コーティング ねじれ角 直径許容差 先端角 シャンク径公差 直径範囲

- 切削バランスに優れた 3 枚刃で高精度加工に最適です。
- ドリル径の 3 倍までの高効率穴あけが可能です。

Superior balance of three cutting edges is excellent for high-precision drilling.
High performance drilling up to 3x drill diameter is possible.



LIST 9826

オーダー方法

商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH3F3D0300	3.0	17	68	3	●	12,100
AQDEXOH3F3D0301	3.01					-
AQDEXOH3F3D0302	3.02				□	-
AQDEXOH3F3D0303	3.03					-
AQDEXOH3F3D0305	3.05					-
AQDEXOH3F3D0310	3.1				●	12,100
AQDEXOH3F3D0315	3.15				□	-
AQDEXOH3F3D0320	3.2	20			●	12,100
AQDEXOH3F3D0325	3.25				□	-
AQDEXOH3F3D0330	3.3				●	12,100
AQDEXOH3F3D0335	3.35				□	-
AQDEXOH3F3D0340	3.4				●	12,100
AQDEXOH3F3D0345	3.45				□	-
AQDEXOH3F3D0350	3.5		72	4	●	12,100
AQDEXOH3F3D0355	3.55				□	-
AQDEXOH3F3D0360	3.6				●	12,500
AQDEXOH3F3D0365	3.65				□	-
AQDEXOH3F3D0370	3.7				●	12,500
AQDEXOH3F3D0375	3.75				□	-
AQDEXOH3F3D0380	3.8				●	12,500
AQDEXOH3F3D0385	3.85				□	-
AQDEXOH3F3D0390	3.9	22			●	12,500
AQDEXOH3F3D0395	3.95				□	-
AQDEXOH3F3D0398	3.98					-
AQDEXOH3F3D0399	3.99					-
AQDEXOH3F3D0400	4.0				●	12,500
AQDEXOH3F3D0401	4.01					-
AQDEXOH3F3D0402	4.02				□	-
AQDEXOH3F3D0403	4.03					-
AQDEXOH3F3D0405	4.05					-
AQDEXOH3F3D0410	4.1				●	13,300
AQDEXOH3F3D0415	4.15				□	-
AQDEXOH3F3D0420	4.2	25			●	13,300
AQDEXOH3F3D0425	4.25				□	-
AQDEXOH3F3D0430	4.3				●	13,300
AQDEXOH3F3D0435	4.35				□	-
AQDEXOH3F3D0440	4.4				●	13,300
AQDEXOH3F3D0445	4.45				□	-
AQDEXOH3F3D0450	4.5		80	5	●	13,300
AQDEXOH3F3D0455	4.55				□	-
AQDEXOH3F3D0460	4.6				●	13,400
AQDEXOH3F3D0465	4.65				□	-
AQDEXOH3F3D0470	4.7				●	13,400
AQDEXOH3F3D0475	4.75				□	-
AQDEXOH3F3D0480	4.8				●	13,400
AQDEXOH3F3D0485	4.85				□	-
AQDEXOH3F3D0490	4.9				●	13,400
AQDEXOH3F3D0495	4.95				□	-
AQDEXOH3F3D0498	4.98					-
AQDEXOH3F3D0499	4.99					-
AQDEXOH3F3D0500	5.0	27			●	13,400
AQDEXOH3F3D0501	5.01					-
AQDEXOH3F3D0502	5.02				□	-
AQDEXOH3F3D0503	5.03					-
AQDEXOH3F3D0505	5.05					-
AQDEXOH3F3D0510	5.1		82	6	●	14,300
AQDEXOH3F3D0515	5.15				□	-
AQDEXOH3F3D0520	5.2				●	14,300
AQDEXOH3F3D0525	5.25				□	-
AQDEXOH3F3D0530	5.3				●	14,300

シリーズ紹介

アクアドリル EX 3 フルートシリーズ

13 頁



単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH3F3D0535	5.35				□	-
AQDEXOH3F3D0540	5.4	27			●	14,300
AQDEXOH3F3D0545	5.45				□	-
AQDEXOH3F3D0550	5.5				●	14,300
AQDEXOH3F3D0555	5.55				□	-
AQDEXOH3F3D0560	5.6				●	14,500
AQDEXOH3F3D0565	5.65				□	-
AQDEXOH3F3D0570	5.7	30	82	6	●	14,500
AQDEXOH3F3D0575	5.75				□	-
AQDEXOH3F3D0580	5.8				●	14,500
AQDEXOH3F3D0585	5.85				□	-
AQDEXOH3F3D0590	5.9				●	14,500
AQDEXOH3F3D0595	5.95				□	-
AQDEXOH3F3D0598	5.98					-
AQDEXOH3F3D0599	5.99					-
AQDEXOH3F3D0600	6.0				●	14,500
AQDEXOH3F3D0601	6.01					-
AQDEXOH3F3D0602	6.02				□	-
AQDEXOH3F3D0603	6.03					-
AQDEXOH3F3D0610	6.1	32				16,800
AQDEXOH3F3D0620	6.2					16,800
AQDEXOH3F3D0630	6.3					16,800
AQDEXOH3F3D0640	6.4					16,800
AQDEXOH3F3D0650	6.5				●	16,800
AQDEXOH3F3D0660	6.6					17,200
AQDEXOH3F3D0670	6.7					17,200
AQDEXOH3F3D0680	6.8					17,200
AQDEXOH3F3D0690	6.9	35		7	●	17,200
AQDEXOH3F3D0698	6.98					-
AQDEXOH3F3D0699	6.99				□	-
AQDEXOH3F3D0700	7.0				●	17,200
AQDEXOH3F3D0701	7.01					-
AQDEXOH3F3D0702	7.02				□	-
AQDEXOH3F3D0703	7.03					-
AQDEXOH3F3D0710	7.1					18,600
AQDEXOH3F3D0720	7.2	37				18,600
AQDEXOH3F3D0730	7.3					18,600
AQDEXOH3F3D0740	7.4					18,600
AQDEXOH3F3D0750	7.5				●	18,600
AQDEXOH3F3D0760	7.6					19,000
AQDEXOH3F3D0770	7.7					19,000
AQDEXOH3F3D0780	7.8					19,000
AQDEXOH3F3D0790	7.9	40		8		19,000
AQDEXOH3F3D0798	7.98					-
AQDEXOH3F3D0799	7.99				□	-
AQDEXOH3F3D0800	8.0				●	19,000
AQDEXOH3F3D0801	8.01					-
AQDEXOH3F3D0802	8.02				□	-
AQDEXOH3F3D0803	8.03					-
AQDEXOH3F3D0810	8.1	42				20,400
AQDEXOH3F3D0820	8.2					20,400
AQDEXOH3F3D0830	8.3					20,400
AQDEXOH3F3D0840	8.4				●	20,400
AQDEXOH3F3D0850	8.5					20,400
AQDEXOH3F3D0860	8.6					20,800
AQDEXOH3F3D0870	8.7					20,800
AQDEXOH3F3D0880	8.8	45		9		20,800
AQDEXOH3F3D0890	8.9					20,800
AQDEXOH3F3D0898	8.98					-
AQDEXOH3F3D0899	8.99				□	-

●は標準在庫品です。

●: Standard stock item.

□は特定代理店在庫品です。

Available for Japan customers only.

次頁