

# SNOS

## ステンレス用 コバルト ノス ドリル

Cobalt Noss Drills for Stainless Steel

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-316

<b>HSS Co</b> 工具材料	<b>h8</b> 直径許容差	<b>118°</b> 先端角	<b>38° ~ 40°</b> ねじれ角	<b>10.0-20.0</b> 直径範囲
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

- 電気ドリル、ボール盤など三爪チャックで使用し  
やすいシャンクのコバルトドリルです。

This drills made from cobalt HSS is used by Jacobs chucks at drillstand and power drills.




10形(3/8) 10Type  
LIST 6586

オーダ方法

SNOS 直径 -8

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price				
10.0	65	120	9.5	35	●	3,870				
10.5						4,240				
11.0						4,560				
11.5						4,830				
12.0						5,280				
12.5						5,640				
13.0						5,920				
13.5						6,290				
14.0				30		120	9.5	30	●	6,640
14.5										7,200
15.0										7,630
15.5										8,010
16.0										8,490



一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30~40 HRC	40~50 HRC	50~65HRC
○	○	○		×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○	○		○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

13形(1/2) 13Type

LIST 6588

オーダ方法

SNOS 直径 -2

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
13.1	74	134	12.65	40	●	-
13.2						-
13.3						-
13.4						-
13.5						-
13.6						-
13.7						-
13.8						-
13.9						-
14.0						-
14.1						-
14.2						-
14.3						-
14.4						-
14.5						-
14.6						-
14.7						-
14.8						-
14.9						-
15.0						-
15.1						-
15.2						-
15.3						-
15.4						-
15.5						-
15.6						-
15.7						-
15.8						-
15.9	-					
16.0	-					
16.1	-					
16.2	-					
16.3	-					
16.4	-					
16.5	-					

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ℓs	在庫 Stock	参考価格 Price
16.6	74	134	12.65	40	●	-
16.7						-
16.8						-
16.9						-
17.0						-
17.1						-
17.2						-
17.3						-
17.4						-
17.5						-
17.6						-
17.7						-
17.8						-
17.9						-
18.0						-
18.1						-
18.2						-
18.3						-
18.4						-
18.5						-
18.6						-
18.7						-
18.8						-
18.9						-
19.0						-
19.1						-
19.2						-
19.3						-
19.4	-					
19.5	-					
19.6	-					
19.7	-					
19.8	-					
19.9	-					
20.0	-					

- は標準在庫品です。 1本包装
- : Standard stock item. Sold one per package
- は特定代理店在庫品です。
- : Available for Japan customers only.

シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。保護リング付きです。電ドルによる手押し穴加工にはドリル径や被削材に制限があります。電ドルの取扱い説明書を参照ください。