

SPECIALTY HOLDERS, BLADES & SETS

ユニハンドル

UH1000 ¥1,000


丸、六角、三角形のホルダーを保持できるユニークなハンドル。SNホルダーやT120ブレードを保持します。
全長：130mm



SNホルダー

SN1000 ¥1,300

両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)ともに保持できます。全長145mm。



ブレード名称	型番	形状 (回転ブレードは3.2mm軸です)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用
S150 TiN	BK3103		45°	7	1	¥ 600	最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。チタンコーティングで長寿命。
S30 TiN	BS3003		40°	7	1	¥ 700	内外径同時バリ取りブレード。最大板厚7mm。チタンコーティング。
S60 TiN	BS6003		40°	9	1	¥1,200	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。チタンコーティング。
S80 TiN	BS8003		35°	8	1	¥ 800	2mm以上の浅いくぼみ、溝、段差用。チタンコーティングで長寿命。
S70 TiN	BS7006		45°	8	1	¥1,150	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。チタンコーティング。
L1	BL1010		45°	15	10	¥2,900	リーダー(NG3800、旧LD1000)に使用します。鉄鋼、アルミ用。全長15mm。
L5	BL5001		65°	5	1	¥ 800	3.5mm以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るブレード。NG3210(NC3000)用。
L6	BL6010		50°	16	10	¥5,200	コーナーに逃げを作るブレード。NG3230(旧NC4000)用。全長18mm。
L7	BL7001		65°	6	1	¥2,250	L5の両頭タイプ。スロットの両側が一度に処理できます。NG3210(NC3000)用。
T120	BT1200		60°	22	1	¥2,870	刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。ユニハンドル(UH1000)で保持します。

数量限定!!

ノガ回転ドライブシリーズの総合セットです

回転ドライブプロキット

RD2002 ¥9,980



セット内容

S10、S20ブレード(NBハンドル内に)、回転ドライブカウンターシンク3.2mm、10.4mm、Oリングバー、TCブレード、18mm外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶ付。

数量限定、特売セット!!

ノガN100(2.6mm軸ブレード)プロモセット

SG6000 ¥6,000

セット内容

鉄鋼・アルミ用、2.6mm軸のN100ブレード20本に、Nブレード用ソフトグリップハンドル(SG3100 ¥1,400)が無料で付いています。

▶ N100ブレードのみの追加購入の場合：
BN1311 ¥3,000(10本)

